



CoreLine vstavané – jasná voľba pre LED osvetlenie

CoreLine, vstavané

Či už ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Recessed možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá slúžiace na všeobecné osvetlenie. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchý spôsob prechodu na LED osvetlenie.

Výhody

- Umožňuje jednoduchú zámenu základných konvenčných žiarivkových svietidiel za LED svietidlá.
- Úspora energie viac ako 45 % v porovnaní s funkčnými TL5 svietidlami
- Úzke teleso s výškou len 35 mm

Vlastnosti

- Integrovaná LED technológia
- Úzke teleso
- K dispozícii aj verzia pre prisadenú montáž (vhodná aj na zavesenie)

Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie

Špecifikácia

Typ	RC120B (300 a 600 mm modul)	Stropná konštrukcia	Dĺžka modulu: 300 mm
	RC122B (625 mm modul)		Dĺžka modulu: 600 mm
Typ stropného systému	Strop s priznanými T-profilmi		Dĺžka modulu: 625 mm

CoreLine, vstavané

Svetelný zdroj	LED
Výkon	LED37S: 40.5 W LED27S: 24.5 W
Svetelný tok	LED37S: 3 700 lm LED27S: 2 700 lm
Náhradná teplota chromatickosti	3 000 K 4 000 K
Index podania farieb	≥ 80
Stredná životnosť L70B50	50 000 hodín
Stredná životnosť L80B50	30 000 hodín
Stredná životnosť L90B50	15 000 hodín
Poruchovosť napájača	1.0 % za 5 000 hodín

Priemerná teplota okolia	+25 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	+10 až +40 °C
Napájač	Zabudovaný
Napájacie napätie	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Stmievanie	DALI
Materiál	Teleso: oceľ
Farba	Biela
Optický kryt	VAR-PC PC-LIN-SAT
Zapojenie	S ťahovým uvoľnením
Montáž	Samostatná, polozenie do stropných konštrukcií s priznanými profilmi
Možnosti	3 hod. núdzové osvetlenie

Versions



Coreline Recessed



Coreline Recessed

Podrobnosti o produkte



CoreLine Recessed-RC134B_plaster ceiling frame_hook-DPP.TIF



CoreLine_Recessed-RC134B_plaster_ceiling_W30L120-DPP.tif

CoreLine, vstavané

Podrobnosti o produkte



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_frame_W
60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_W60L60-
DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_led_compartment-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120_electr-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120_led_compartm
ent-DPP.tif

Príslušenstvo

Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700



Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
----------------------------------	------

Všeobecné informácie

Značka CE	CE mark
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vrátane napájajúča	Áno
Značka ENEC	ENEC mark
Značka horľavosti	F
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 unit
Typ optiky	WB

Počítačový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Poč. index podania farieb	≥80
Tolerancia svetelného toku	+/-8%

Mechanické časti a teleso

Farba	Biela
-------	-------

Podmienky použitia

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nepoužíva sa
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nepoužíva sa
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nepoužíva sa
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nepoužíva sa
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nepoužíva sa
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nepoužíva sa
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nepoužíva sa
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nepoužíva sa
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	Nepoužíva sa
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	1%
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	1%
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	Nepoužíva sa
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	Nepoužíva sa
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	1%
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	1%
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	Nepoužíva sa
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	Nepoužíva sa
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	1%

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	Nepoužíva sa
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	Nepoužíva sa
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Nepoužíva sa
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Nepoužíva sa
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nepoužíva sa
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nepoužíva sa
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nepoužíva sa
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nepoužíva sa
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (bez stmievania v núdzovom režime)
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	1%

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Krytie IP	Order Code	Full Product Name	Krytie IP
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	IP44
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	IP44
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	IP44	99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	IP44	99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	IP44	99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	IP44	99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	IP44	34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	IP44	34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	IP44	34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	IP44	34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44	34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44	34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44	34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44	34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	IP44	34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	IP44	34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44	34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44	34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	IP44	34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	IP44
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	IP44	34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	IP44
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	IP44	34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	IP44	34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	IP44	34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	IP44	34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	IP44	34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nie
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nie
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Áno
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Áno
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Áno
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	Áno
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	Áno
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	Áno
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	Áno
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nie
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Áno
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Áno
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Áno
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Áno
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nie
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Áno
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nie
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nie
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	Nie
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	Áno
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	Áno
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	Nie
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	Nie
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	Áno
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	Áno
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	Bezdrôtové tlenie
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	Bezdrôtové tlenie
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	Bezdrôtové tlenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	Bezdrôtové tlenie
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	Nie
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	Nie
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	Áno
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	Áno
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	Áno
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	Áno
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	Áno
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	Áno
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	Áno
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	Nie
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	Nie
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	Áno
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Nie
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Nie
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nie
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nie
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Áno
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Áno
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Áno
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Áno
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nie
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nie
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Áno
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Áno
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	Áno
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	Bezdrôtové tlenie
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	Bezdrôtové tlenie
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	Bezdrôtové tlenie
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	Bezdrôtové tlenie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	220 to 240 V
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	220-240 V

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania	
		svetelného zdroja	Kód radu produktov
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania	
		svetelného zdroja	Kód radu produktov
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	120 °	RC135B
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania	
		svetelného zdroja	Kód radu produktov
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	-	RC134B
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	-	RC134B
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania	
		svetelného zdroja	Kód radu produktov
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-	RC134B
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-	RC134B
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-	RC134B
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-	RC134B

Počítačový výkon (súlad s požiadavkami IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Počítačová chromatickosť	Počítačová		
			Poč. náhradná teplota chromatickosti	účinnosť LED svietidla	Počítačový svetelný tok
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34798700	RC134B LED37S/840 PSD	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Počítačová chromatickosť	Počítačová		
			Poč. náhradná teplota chromatickosti	účinnosť LED svietidla	Počítačový svetelný tok
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34804500	RC134B LED37S/840 PSD	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm

CoreLine, vstavané

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Počiatočná účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok
	0 PSD W60L60 OC				
34810600	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 OC				
34813700	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 OC				
34814400	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 OC				
34817500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 NOC				
34819900	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 ELB3 NOC				
34820500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 NOC				
34821200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 OC				
34822900	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 OC				
34823600	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	0 PSU W60L60 NOC				

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Počiatočná účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok
34825000	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 NOC				
34827400	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSU W60L60 ELB3 NOC				
34828100	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 NOC				
34829800	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 OC				
34831100	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 OC				
34844100	RC135B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
	0 PSU W62L62 NOC				
34845800	RC135B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
	0 PSD W62L62 OC				
34846500	RC135B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
	0 PSD W62L62 OC				
34847200	RC135B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
	0 PSU W62L62 OC				
34848900	RC135B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	0 PSU W62L62 NOC				
34849600	RC135B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Počiatočná účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok
	0 PSD W62L62 NOC				
34850200	RC135B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
	0 PSD W62L62 NOC				
99648500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 OC				
99649200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 NOC				
99650800	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 NOC				
99651500	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 OC				
34796300	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 NOC				
34797000	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
	0 PSU W30L120 NOC				
34799400	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				
34802100	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				
34803800	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Počiatočná účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok
34811300	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 OC				
34812000	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 OC				
34815100	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 OC				
34816800	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 OC				
34818200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 NOC				
34824300	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	0 PSU W30L120 NOC				
34826700	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				
34830400	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 OC				
34832800	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 OC				
34833500	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSU				

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Počiatočná účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok
	W30L120 ELB3 NOC				
34834200	RC134B LED37S/84 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34835900	RC134B LED27S/84 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/84 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34837300	RC134B LED27S/84 0 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/84 0 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34839700	RC134B LED27S/83 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34840300	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	97 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Počiatočná účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok
34841000	RC134B LED27S/83 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34842700	RC134B LED37S/83 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/83 0 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	106 lm/W	3700 lm
99653900	RC134B LED37S/84 0 W30L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99654600	RC134B LED37S/84 0 W30L120 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99656000	RC134B LED37S/83 0 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/83 0 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Počiatočný výkon (súlady s požiadavkami IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počiatočný príkon
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W

Order Code	Full Product Name	Počiatočný príkon
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W

CoreLine, vstavané

Order Code	Full Product Name	Počiatkový príkon
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	34 W
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	31.5 W
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	22 W
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	30.5 W
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	27 W
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	26.5 W
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	35.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W

Order Code	Full Product Name	Počiatkový príkon
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W

