Panel CoreLine: Snadná instalace, vynikající osvětlení

CoreLine Panel

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a softwarem Interact.

Výhody

- Funkce MultiLumen pro vyladění světelného toku na místě a zjednodušení výběru produktů
- Rychlospojka nebo konektor Wieland pro jednodušší a rychlejší instalaci
- Servisovatelný předřadník pro snadnou údržbu

Vlastnosti

- MultiLumen: rozsah 3100–4300 lumen v jednom svítidle
- Měrný výkon a dlouhá životnost: až 125 lm/W a až 100 tisíc hodin při L80
- Rychlospojka nebo konektor Wieland
- Nabídka předřadníků: On/Off (PSU), stmívání (DALI) a integrovaná bezdrátová konektivita (Interact Ready)
- Volitelná verze pro nouzového osvětlení (EL)

CoreLine Panel

Aplikace

- Kanceláře
- Vzdělávání
- Zdravotní péče

Versions



RC132V G5 31_36_43S940 PSD W30L120 OC

CoreLine panel Gen 5- rectangular Office Compliant

RC132V G5 31_36_43S _840 PSU W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSD W60L60 OC_SPP



RC132V G5 29_34_40S _830 PSU W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSU W60L60 NOC_SPP



CoreLine panel G5_BN W60L60




CoreLine Panel


Versions


RC132V G5 29_34_40S _830 PSD
W60L60 OC_SPP





Rozměrové výkresy



















Rozměrové výkresy

























Rozměrové výkresy



















Rozměrové výkresy






















Rozměrové výkresy















Detaily o výrobku




DC plug




Coreline panel G5 PSD connector closed

Detaily o výrobku




CoreLine panel Gen 5 -On/off (PSU) driver & Quick Connector



Coreline panel G5_ PSD connector Start_Step 1

CoreLine panel G5- 60x60 front of pack




CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver




Coreline panel G5 backside PSD driver



Coreline panel G5 backside PSU driver




Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector Wired_Step 3

CoreLine Panel G5 30x120 OC Front of pack

Detaily o výrobku




Coreline panel G5_ PSD connector Closed_Step 4




DC plug open with driver and panel



CoreLine panel BN backside W60L60



Coreline panel G5 Recessed Ceiling



Coreline panel G5_ PSD connector Open_Step 2



CoreLine panel BN corner W60L60



Coreline panel G5 optical cover




Coreline panel G5 PSD driver Lumenswitch


Detaily o výrobku




DC plug closed with driver and panel



Coreline panel G5 PSD connector open



Wieland W5 Dali Connector



Coreline panel G5_ PSD connector Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle

Obecné informace	
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	RC132V
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	RC132V
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	RC132V
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	RC132V
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	RC132V
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	RC132V
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	RC132V
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	RC132V
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	RC132V
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	RC132V
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	RC132V
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	RC132V
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	RC132V
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	RC132V
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	RC132V
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	RC132V
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	RC132V
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	-
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥90	107 lm/W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	4000 K	≥80	126 lm/W
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	3000 K	≥80	100 lm/W
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01385800	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	128 lm/W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3 100 lm	Vyzařovací úhel 90°
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3 100 lm	Vyzařovací úhel 90°
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3 100 lm	Vyzařovací úhel 90°
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3 100 lm	Vyzařovací úhel 120°
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3 100 lm	Vyzařovací úhel 90°
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
01385800	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	3 100 lm	Vyzařovací úhel 90°
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	4 300 lm	Vyzařovací úhel 120°
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	4 300 lm	Vyzařovací úhel 120°
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	4 300 lm	Vyzařovací úhel 90°
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	4 300 lm	Vyzařovací úhel 90°

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Typ optiky
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4 800 lm	Vyzařovací úhel 90°
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3 400 lm	Vyzařovací úhel 120°
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 120°
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3 400 lm	Vyzařovací úhel 90°
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4 300 lm	Vyzařovací úhel 90°
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3 600 lm	Vyzařovací úhel 90°
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	2 900 lm	Vyzařovací úhel 90°

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	34 W
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	34 W
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	34 W
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	34 W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	34 W
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	34 W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	28,5 W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	28,5 W
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	40 W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	34 W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	34 W
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	34 W
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	34 W
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	40 W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	34,5 W
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	28,5 W
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	28,5 W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	–10 až +40 °C
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	0 až +35 °C
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	0 až +35 °C
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	0 až +35 °C
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	0 až +35 °C
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	0 až +35 °C
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	0 až +35 °C
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	–10 až +40 °C
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	–10 až +40 °C
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	–10 až +40 °C
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	–10 až +40 °C
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	–10 až +40 °C
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	–10 až +40 °C
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	–10 až +40 °C
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	–10 až +40 °C
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	–10 až +40 °C
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	–10 až +40 °C
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	–10 až +40 °C
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	–10 až +40 °C
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	–10 až +35 °C
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	–10 až +35 °C
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 až +35 °C
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 až +35 °C
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	0 až +35 °C
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	0 až +35 °C
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	0 až +35 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	0 až +35 °C
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	0 až +35 °C
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	0 až +35 °C
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	0 až +35 °C
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 až +35 °C
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 až +35 °C
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 až +35 °C
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	0 až +35 °C
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	0 až +35 °C
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	0 až +35 °C
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 až +35 °C
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	0 až +35 °C
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	–10 až +40 °C
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	–10 až +40 °C
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	–10 až +40 °C
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	–10 až +40 °C
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	–10 až +40 °C
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	–10 až +40 °C
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	–10 až +40 °C
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	–10 až +40 °C
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	–10 až +40 °C
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	–10 až +40 °C
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	–10 až +40 °C
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	–10 až +40 °C
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	–10 až +40 °C
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	–10 až +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	–10 až +40 °C
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	–10 až +40 °C
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	–10 až +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	–10 až +40 °C
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	–10 až +40 °C
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	–10 až +40 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Ano
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Ne
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	Ne
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	Ne
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	Ano
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Ano
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	Ano
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Ne
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Ne
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Ano
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Ano
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	Ano
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Ano
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Ano
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Ne
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Ne
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Ano
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Ne
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Ne
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Ne
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Ano
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Ano
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Ne
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	Ano
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Ne
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Ano
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	Ne
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	Ne
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	Ano
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ano
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Ano
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Ano
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Ano
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Ano
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Ano
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ano
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Ano
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Ne
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Ne
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Ne
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Ne
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Ano
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Ano
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Ano
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Ne
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	Ne
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Ne
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Ne
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Ano
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Ano
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Ano
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Ano
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Ano
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Ano
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	Ano
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	Ano
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Ano

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP20/44
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	IK03	IP20/44
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03	IP20/44
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IK02	IP20
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	IK03	IP20/44
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	IK03	IP20/44
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	IK03	IP20/44
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	IK03	IP20/44
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	IK03	IP20/44
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Podmínky použití

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	3%
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	1%
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	1%
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	3%
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1%
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3%
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3%
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	3%
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	1%

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3%

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

© 2024 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.