



Philips CoreLine Panel: εύκολη εγκατάσταση, εξαιρετικός φωτισμός

CoreLine panel

Το Philips CoreLine panel Gen5 υπόσχεται καινοτόμα, εύκολη εγκατάσταση και εξαιρετικό φωτισμό. Σχεδιασμένο για την άμεση αντικατάσταση λειτουργικών φωτιστικών σε εφαρμογές γενικού φωτισμού και με την πρωτοποριακή δυνατότητα MultiLumen αυτού του CoreLine Panel προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής τριών πακέτων φωτεινής ισχύος σε ένα μόνο φωτιστικό. Αυτό διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος, σας δίνει την ευελιξία να ανταποκρίνεστε στις προτιμήσεις των πελατών επί τόπου, και σημαίνει ότι απαιτούνται λιγότεροι κωδικοί προϊόντων στο απόθεμα. Η εγκατάσταση αυτού του πάνελ CoreLine RC132V LED είναι επίσης γρήγορη και εύκολη, χάρη στον ταχυσύνδεσμο ή στο βύσμα Wieland. Σε αυτή τη σειρά CoreLine, διατίθενται επίσης φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένη τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας, έτοιμα για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό Interact.

Οφέλη

- Λειτουργία MultiLumen για να ρυθμίσετε την απόδοση φωτισμού στον χώρο και να απλοποιήσετε την επιλογή προϊόντων
- Ταχυσύνδεσμος ή βύσμα Wieland για απλούστερη, ταχύτερη εγκατάσταση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και εξοικονόμησης ενέργειας LED

Χαρακτηριστικά

- MultiLumen: εύρος από 3400 lumen έως 4300 lumen σε ένα μόνο φωτιστικό
- Ταχυσύνδεσμος ή βύσμα Wieland
- Ενεργειακά αποδοτικό: έως 125lm/W και
- Μεγάλη διάρκεια ζωής: Έως 100.000 ώρες σε L80
- Ποικιλία οργάνων λειτουργίας: On/Off (PSU), ρύθμιση έντασης (DALI) και ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης (Interact Ready)
- Προαιρετική ελληνική έκδοση (EL) φωτισμού ασφαλείας

Εφαρμογή

- Γραφεία
- Κλάδος υγείας
- Κλάδος εκπαίδευσης
- Καταστήματα

Versions


RC132V G5 31_36_43S940 PSD
W30L120 OC



CoreLine panel All-in W60L60



CoreLine panel Gen 5- rectangular
Office Compliant



RC132V G5 31_36_43S_840 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S_840 PSD
W60L60 OC_SPP



CoreLine panel

Versions

RC132V G5 29_34_40S_830 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S_840 PSU
W60L60 NOC_SPP



CoreLine panel All-in W62L62





CoreLine panel G5- 62x62 front of pack











RC132V G5 29_34_40S_830 PSD
W60L60 OC_SPP




Σχεδιάγραμμα διαστάσεων











Σχεδιάγραμμα διαστάσεων











Σχεδιάγραμμα διαστάσεων











Σχεδιάγραμμα διαστάσεων










Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




CoreLine panel

Λεπτομέρειες για το προϊόν



DC plug




CoreLine panel Gen 5 - On/off
(PSU) driver & Quick Connector




CoreLine panel G5- 60x60 front of
pack




Coreline panel G5 backside PSU
driver



Coreline panel G5 PSD connector
closed




Coreline panel G5_ PSD connector
Start_Step 1



CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen
driver




Coreline panel G5 backside PSD
driver




Coreline panel G5 PSU driver

CoreLine panel


Λεπτομέρειες για το προϊόν



Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3



CoreLine Panel G5 30x120 OC
Front of pack



Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4




DC plug open with driver and
panel




CoreLine panel BN backside
W60L60



CoreLine panel 62x62 OC Front of
pack



Coreline panel G5 Recessed
Ceiling



Coreline panel G5_ PSD connector
Open_Step 2

CoreLine panel

Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine panel BN corner W60L60



Coreline panel G5 optical cover




Coreline panel G5 PSD driver
Lumenswitch



DC plug closed with driver and
panel



Coreline panel G5 PSD connector
open



CoreLine panel All-in backside
W60L60



CoreLine panel frame & optical
area W62L62



CoreLine panel

Λεπτομέρειες για το προϊόν


Wieland W5 Dali Connector



CoreLine panel All-in backside
W62L62



Coreline panel G5_ PSD connector
Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle



Multicolour switch panel, CCT
switch panel



CoreLine panel BN backside
W62L62



CoreLine panel All-in corner
W60L60



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Multicolour switch panel, CCT
switch panel

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Αντικατάσταση πηγής φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
--------------------	-------

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
--------------------------	------------------------

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
---------------------	--------

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι
---------------------------------------	-----

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	RC132V
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	RC132V
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	RC132V
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	RC132V
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	RC132V
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	RC132V
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	RC132V
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	RC132V
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-
50228400	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	RC132V
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	RC132V
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	RC132V
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	RC132V
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	RC132V

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	RC132V
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	RC132V
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	RC132V
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	RC132V
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	RC132V
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	RC132V
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	RC133V
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	RC133V
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

			Συσχετισμένη						Συσχετισμένη		
			θερμοκρασία	Δείκτης	Απόδοση				θερμοκρασία	Δείκτης	Απόδοση
			χρώματος -	χρωματικής	φωτεινότητι				χρώματος -	χρωματικής	φωτεινότητας
Order			CCT	απόδοσης	(ονομαστικ	Order			CCT	απόδοσης	(ονομαστική)
Code	Full Product Name	All-in Type	(ονομαστική)	(CRI)	(ονομ.)	Code	Full Product Name	All-in Type	(ονομαστική)	(CRI)	(ονομ.)
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥90	107 lm/W	01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W	01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W	01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W

			Συσχετισμένη						Συσχετισμένη		
			θερμοκρασία	Δείκτης	Απόδοση				θερμοκρασία	Δείκτης	Απόδοση
			χρώματος -	χρωματικής	φωτεινότητι				χρώματος -	χρωματικής	φωτεινότητας
Order			CCT	απόδοσης	(ονομαστικ	Order			CCT	απόδοσης	(ονομαστική)
Code	Full Product Name	All-in Type	(ονομαστική)	(CRI)	(ονομ.)	Code	Full Product Name	All-in Type	(ονομαστική)	(CRI)	(ονομ.)
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	-	4000 K	≥80	106 lm/W	50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W	50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W	50228400	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-	3000 K	≥80	119 lm/W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	3000 K	≥80	100 lm/W
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-	3000 K	≥80	120 lm/W	01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	-	4000 K	≥80	106 lm/W
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W	01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W	01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W	01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-	4000 K	≥80	126 lm/W	01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W	01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W
						01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W	01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	128 lm/W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W	01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W	01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	128 lm/W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W	94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W	95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	≥80	120 lm/W	95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
						95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	4000 K	≥80	126 lm/W	95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W

			Συσχετισμένη						Συσχετισμένη		
Order			θερμοκρασία	Δείκτης	Απόδοση	Order			θερμοκρασία	Δείκτης	Απόδοση
			χρώματος -	χρωματικής	φωτεινότητι				χρώματος -	χρωματικής	φωτεινότητας
Code	Full Product Name	All-in Type	CCT (ονομαστική)	απόδοσης (CRI)	(ονομαστικ (ονομ.)	Code	Full Product Name	All-in Type	CCT (ονομαστική)	απόδοσης (CRI)	(ονομ.)
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W	95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥90	104 lm/W	95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W	95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W	95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W	95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W	95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-	3000 K	≥80	120 lm/W	95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	4000 K	≥80	125 lm/W	01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W	01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	-	3000 K	≥80	113 lm/W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W	95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

		Φωτεινή	Τύπος οπτικού
Order Code	Full Product Name	ροή	συστήματος
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3.100 lm	Γωνία δέσμης 90°
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°

		Φωτεινή	Τύπος οπτικού
Order Code	Full Product Name	ροή	συστήματος
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2.900 lm	Γωνία δέσμης 90°
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3.100 lm	Γωνία δέσμης 90°
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3.100 lm	Γωνία δέσμης 90°
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2.900 lm	Γωνία δέσμης 90°
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3.100 lm	Γωνία δέσμης 120°

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	2.900 lm	Γωνία δέσμης 90°
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
50228400	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3.100 lm	Γωνία δέσμης 90°
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	3.100 lm	Γωνία δέσμης 90°
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	4.300 lm	Γωνία δέσμης 120°
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	4.300 lm	Γωνία δέσμης 120°
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	4.300 lm	Γωνία δέσμης 90°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 W
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	34 W
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	34 W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	34 W
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	34 W
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	34 W
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	34 W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	34 W
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	34 W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	4.300 lm	Γωνία δέσμης 90°
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4.800 lm	Γωνία δέσμης 90°
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4.300 lm	Γωνία δέσμης 90°
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	3.400 lm	Γωνία δέσμης 120°
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 120°
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	3.600 lm	Γωνία δέσμης 90°
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	3.400 lm	Γωνία δέσμης 90°
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	2.900 lm	Γωνία δέσμης 90°

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	28,5 W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	28,5 W
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	28,5 W
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	28,5 W
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	28,5 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	34,5 W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	34,5 W
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	28,5 W
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	28,5 W
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
50228400	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	40 W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	34 W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	34 W
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	34 W
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	34 W
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	40 W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 W
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	34,5 W
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	28,5 W
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	30 W
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	30 W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-10 έως +40 °C
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 έως +35 °C
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	0 έως +35 °C
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	0 έως +35 °C
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	0 έως +35 °C
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	0 έως +35 °C
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	0 έως +35 °C
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	0 έως +35 °C
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	0 έως +35 °C
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 έως +40 °C
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 έως +40 °C
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-10 έως +40 °C
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 έως +40 °C
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-10 έως +40 °C
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-10 έως +40 °C
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 έως +40 °C
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-10 έως +35 °C
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-10 έως +35 °C
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-10 έως +35 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-10 έως +35 °C
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 έως +35 °C
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-10 έως +40 °C
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 έως +40 °C
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-10 έως +35 °C
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-10 έως +35 °C
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 έως +35 °C
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-10 έως +35 °C
50228400	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-10 έως +35 °C
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 έως +35 °C
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	0 έως +35 °C
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	0 έως +35 °C
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	0 έως +35 °C
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	0 έως +35 °C
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	0 έως +35 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	0 έως +35 °C
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	0 έως +35 °C
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 έως +35 °C
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 έως +35 °C
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 έως +35 °C
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	0 έως +35 °C
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	0 έως +35 °C
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	0 έως +35 °C
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 έως +35 °C
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	0 έως +35 °C
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 έως +40 °C
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 έως +40 °C
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-10 έως +40 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-10 έως +40 °C
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-10 έως +40 °C
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-10 έως +40 °C
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-10 έως +40 °C
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-10 έως +40 °C
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-10 έως +40 °C
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-10 έως +40 °C
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 έως +40 °C
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-10 έως +40 °C
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-10 έως +40 °C
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-10 έως +40 °C
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-10 έως +40 °C
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-10 έως +40 °C
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	0 έως +35 °C
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	0 έως +35 °C
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-10 έως +40 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Ναι
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Όχι
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	Ναι
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Όχι
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	Όχι
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	Όχι
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	Ναι
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Ναι
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	Ναι
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Όχι
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Όχι
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Ναι
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Ναι
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	Ναι
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Ναι
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Ναι
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	Όχι
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	Όχι
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	Ναι
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	Ναι
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Όχι
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Όχι
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Όχι
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Ναι
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Όχι
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Όχι
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Όχι
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Όχι
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Ναι
50228400	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	Ναι
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Όχι
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	Ναι
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Όχι
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Ναι
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	Όχι
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	Όχι
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	Ναι
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	Ναι
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ναι
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Ναι
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Ναι
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Ναι
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Ναι
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Ναι
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ναι
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Ναι
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Όχι
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Όχι
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Όχι
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Όχι
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Ναι
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Ναι
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Όχι
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	Ναι
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Όχι
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	Όχι
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Όχι
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	Ναι
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Ναι
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Ναι
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Ναι
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Ναι
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Ναι
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	Ναι
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	Ναι
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	Ναι
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Ναι
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	Ναι
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	Ναι
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	Ναι
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Ναι

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP20/44
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	IK03	IP20/44
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03	IP20/44
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	IK02	IP20
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	IK02	IP20
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	IK02	IP20
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	IK02	IP20
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK03	IP20
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	IK02	IP20
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IK02	IP20
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
50228400	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	IK03	IP20/44
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	IK03	IP20/44
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	IK03	IP20/44
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP20/44
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP20/44
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP20/44
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP20/44
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP20/44
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	IK03	IP20/44
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	IK03	IP20/44
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	IK03	IP20/44
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50228400	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%
01369800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-
01370400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3%
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	3%
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	1%
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	1%
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
95028300	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3%
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1%
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3%
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	1%
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	3%
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%
50228400	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	3%
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3%
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3%
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	3%
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95017700	RC132V G5 36S/940 PSD W60L60 OC	3%
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
95020700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
95026900	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
95027600	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
95372700	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	1%
95373400	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	1%
95375800	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3%
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	3%
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	3%
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

