



CoreLine Panel – selvä valinta ledituotteille

CoreLine Panel

Olipa kyseessä sitten uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostaminen, asiakkaat etsivät valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukkaan valon sekä huomattavia energia- ja ylläpitokustannussäästöjä. Uudella ledituotteiden CoreLine Panel –mallistolla voidaan korvata funktionaaliset valaisimet yleisvalaistussovelluksissa. Saatavilla nyt sekä Non-Office Compliant (NOC) versio, että toimistoyhteensopiva Office Compliant (OC) versio. Valinta, asennus ja huolto on helppo toteuttaa; kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Hyödyt

- Mahdollistaa helpon vaihdon perinteisistä valaisimista ledivalaisimiin
- Jopa 50 % suurempi energiansäästö verrattuna funktionaaliin TL-D-valaisimiin
- Tasainen valopinta
- Helppo asentaa (ketjutettava)

Ominaisuudet

- Integroitu LED-tekniikka
- Matala alumiinirunko
- Kaksi värilämpötilavaihtoehtoa: 3000 ja 4000 K
- Saatavilla Non-Office Compliant (NOC)- ja Office Compliant (OC) -versiot
- Voidaan kiinnittää ja asentaa kipsilevykattoon tarvikkeilla.
- Lisävarusteena turvavalistus

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Terveydenhuolto




CoreLine Panel

Spesifikaatiot


Tyyppi	RC125B (moduulin koko 600 mm) RC126B (moduulin koko 625 mm)
Kattotyyppi	Näkyvä T-profilikatto
Kattoristikko	Moduulin pituus: 600 mm Moduulin pituus: 625 mm
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho (+/-10 %)	41 W
Keilakulma	110°
Valovirta	3 400 lm
Väriämpötila	3 000 K 4 000 K
Värintoistoindeksi	> 80 Ra
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	30 000 tuntia

Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	15 000 tuntia
Ohjaimen vikamäärä	0,38 % 5 000 tunnissa
Käyttölämpötila	+10–+40 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Materiaali	Runko: sinkkipäällystettyä terästä Kehys ja hajotin: muovia Optinen kupu: PMMA
Väri	Valkoinen
Liitäntä	Pistoliitin (PI) tai liitin vedonpoistimella (PIP)
Huolto	Optinen moduuli suljettu koko käyttöajan ajaksi. Sisäpuolen puhdistusta ei tarvita.
Asennus	Erikseen; paljaan katon ristikoihin Läpijohdotus ei mahdollinen
Huomautukset	Turvakaapeli sisältyy toimitukseen


Versions



Tuotetiedot




CoreLine
Panel_RC132V_W60L60_RC133V_
W62L62_PSU-DPP.TIF




CoreLine Panel
RC132V_W60L60_RC133V_W62L6
2_plaster ceiling-DPP.TIF

CoreLine Panel


Tuotetiedot




CoreLine Panel
RC132V_W60L60_RC133V_W62L6
2_surface mounted-DPP.TIF



CoreLine Panel
RC132V_W60L60_RC133V_W62L6
2_suspended-DPP.TIF



CoreLine
Panel_RC132V_connection box-
DPP.TIF





CoreLine
Panel_RC132V_RC133V_with
integrated driver-DPP.TIF



CoreLine
Panel_RC132V_W30L60_PSU-
DPP.TIF




CoreLine Panel
RC132V_W30L60_plaster ceiling-
DPP.TIF




CoreLine Panel


Tuotetiedot




CoreLine Panel
RC132V_W30L60_surface
mounted-DPP.TIF




CoreLine Panel
RC132V_W30L60_suspended-
DPP.TIF




CoreLine
Panel_RC132V_W30L120_PSU-
DPP.TIF



CoreLine Panel
RC132V_W30L120_plaster ceiling-
DPP.TIF



CoreLine Panel
RC132V_W30L120_surface
mounted-DPP.TIF




CoreLine Panel
RC132V_W30L120_suspended-
DPP.TIF




CoreLine Panel

Tuotetiedot



CoreLine
Panel_RC132V_W60L60_RC133V_
W62L62_IA1-DPP.TIF



CoreLine
Panel_RC132V_W30L120_IA1-
DPP.TIF



Lisätarvikkeet

Ordercode 38653599



Ordercode 912401483179,
912401483180



Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +40 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka IP20/44

Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma 120 °

CE-merkintä CE-merkintä

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu
asennettavaksi
normaalisti
syttyville pinnoille

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C,
kesto 30 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Optiikan tyyppi No

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkukromaattisuus (0.38, 0.38) SDCM
<3

Valovuotoleranssi +/-10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Valkoinen

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Suurin himmennystaso
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1%
40133700	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-
40135100	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-
38095300	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
38098400	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	Ei sovellettavissa
38099100	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	Ei sovellettavissa
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	Ei sovellettavissa
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	10%
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	10%
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	10%
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	10%
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	10%
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	10%
38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	10%
38614600	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	10%
40134400	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-
40136800	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-
38097700	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	Ei sovellettavissa
38102800	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	Ei sovellettavissa
38103500	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	Ei sovellettavissa
38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	10%
38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	10%
38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	10%
38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	10%
38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	Ei sovellettavissa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Mek. iskun suojauskoodi	Order Code	Full Product Name	Mek. iskun suojauskoodi
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IK02	38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	IK03
40133700	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	IK02	38614600	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03
40135100	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	IK02	40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IK02
38095300	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	40134400	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	IK02
38098400	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	40136800	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	IK02
38099100	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	38097700	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	38102800	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	IK03
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	IK03	38103500	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	IK03
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	IK03
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	IK03	38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	IK03
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	IK03	38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	IK03
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	IK03	38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	IK03
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	IK03	38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	IK03
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	IK03			

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Kyllä	40133700	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	Kyllä

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
40135100	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	Kyllä
38095300	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	Ei
38098400	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	Ei
38099100	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	Ei
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	Ei
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	Ei
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	Kyllä
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	Kyllä
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	Kyllä
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	Kyllä
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	Kyllä
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	Kyllä
38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
38614600	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Ei
40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Kyllä
40134400	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	Kyllä
40136800	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	Kyllä
38097700	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	Ei
38102800	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	Ei
38103500	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	Ei
38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	Kyllä
38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	Kyllä
38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	Kyllä
38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	Kyllä
38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	Ei

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Ottojännite
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 - 240 V
40133700	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	220 - 240 V
40135100	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	220 - 240 V
38095300	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V
38098400	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	220 - 240 V
38099100	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	220 - 240 V
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	220 - 240 V
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	220 - 240 V
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	220 - 240 V

Order Code	Full Product Name	Ottojännite
38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	220 - 240 V
38614600	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V
40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 - 240 V
40134400	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	220 - 240 V
40136800	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	220 - 240 V
38097700	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	220 - 240 V
38102800	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	220 - 240 V
38103500	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	220 - 240 V
38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	220-240 V
38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	220 - 240 V
38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	220 - 240 V
38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	220 - 240 V

Yleistä tietoa (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kanta	Suojausluokka	IEC	ENEC-merkintä	Liitäntälaite
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	Suojausluokka I	-	-	-
40133700	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-	Suojausluokka I	-	-	-
40135100	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-	Suojausluokka I	-	-	-
38095300	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	-	Suojausluokka II	-	ENEC-merkintä	-

Order Code	Full Product Name	Kanta	Suojausluokka	IEC	ENEC-merkintä	Liitäntälaite
38098400	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	-	Suojausluokka II	-	ENEC-merkintä	-
38099100	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	Suojausluokka II	-	ENEC-merkintä	-
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	-	Suojausluokka II	-	ENEC-merkintä	-
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	-	Suojausluokka II	-	ENEC-merkintä	-
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	-	Suojausluokka II	-	ENEC-merkintä	-

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Kanta	Suojausluokka IEC	ENEC-merkintä	Liitäntälaite
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	-	Suojausluokka I	ENEC-merkintä	-
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	-	Suojausluokka I	ENEC-merkintä	-
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	-	Suojausluokka I	ENEC-merkintä	-
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	-	Suojausluokka I	ENEC-merkintä	-
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	-	Suojausluokka II	ENEC-merkintä	-
38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	-	Suojausluokka II	ENEC-merkintä	-
38614600	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	Suojausluokka II	ENEC-merkintä	-
40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	Suojausluokka I	-	-
40134400	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-	Suojausluokka I	-	-
40136800	RC132V LED36S/840	-	Suojausluokka I	-	-

Order Code	Full Product Name	Kanta	Suojausluokka IEC	ENEC-merkintä	Liitäntälaite
	W30L120 ELB3 IA1 OC				
38097700	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	-	Suojausluokka II	ENEC-merkintä	-
38102800	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	-	Suojausluokka II	ENEC-merkintä	-
38103500	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	-	Suojausluokka II	ENEC-merkintä	-
38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	-	Suojausluokka I	ENEC-merkintä	-
38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	-	Suojausluokka I	ENEC-merkintä	-
38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	-	Suojausluokka II	ENEC-merkintä	-
38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	-	Suojausluokka II	ENEC-merkintä	-
38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	-	Suojausluokka II	ENEC-merkintä	-

Yleistä tietoa (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Tuoteperheen koodi
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	LED36	RC132V
40133700	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-	RC132V
40135100	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-	RC132V
38095300	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	LED36S	-
38098400	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	LED36S	-
38099100	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	-	-

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Tuoteperheen koodi
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	-	-
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	-	-
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	-	-
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	-	-
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	-	-
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	-	-
38614600	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Tuoteperheen koodi
40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	LED36	RC132V
40134400	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-	-
40136800	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-	RC132V
38097700	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	LED36S	-
38102800	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	LED36S	-
38103500	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	-	-

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Tuoteperheen koodi
38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	-	-
38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	-	-
38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	-	-
38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	-	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alun vast. väriämpötila	Alun Värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
40130600	RC132V LED36S/84 O PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
40133700	RC132V LED36S/84 O W60L60 ELB3 IA1 NOC	4000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
40135100	RC132V LED36S/84 O W60L60 ELB3 IA1 OC	4000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
38095300	RC132V LED36S/84 O PSU W60L60 NOC	4000 K	≥80	110 lm/W	3600 lm
38098400	RC132V LED36S/84 O PSU W60L60 OC	4000 K	≥80	110 lm/W	3600 lm
38099100	RC132V LED34S/83 O PSU W60L60 OC	3000 K	≥80	105 lm/W	3400 lm
33466000	RC132V LED43S/84 O PSU W60L60 NOC	4000 K	>80	123 lm/W	4300 lm

Order Code	Full Product Name	Alun vast. väriämpötila	Alun Värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
33468400	RC132V LED43S/84 O PSU W60L60 OC	4000 K	>80	123 lm/W	4300 lm
33470700	RC132V LED43S/84 O PSD W60L60 OC	4000 K	>80	116 lm/W	4300 lm
38516300	RC132V LED36S/84 O W60L60 IA1 NOC	4000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
38517000	RC132V LED34S/83 O W60L60 IA1 NOC	3000 K	≥80	94 lm/W	3400 lm
38520000	RC132V LED36S/84 O W60L60 IA1 OC	4000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
38521700	RC132V LED34S/83 O W60L60 IA1 OC	3000 K	≥80	94 lm/W	3400 lm
38608500	RC132V LED36S/84 O PSD W60L60 OC	4000 K	≥80	105 lm/W	3600 lm
38609200	RC132V LED34S/83 O PSD W60L60 OC	3000 K	≥80	100 lm/W	3400 lm

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Alun vast. väriämpötila	Alun Värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
38614600	RC132V LED34S/83 0 PSU W60L60 NOC	3000 K	≥80	105 lm/W	3400 lm
40131300	RC132V LED36S/84 0 PSD W30L120 ELB3 OC	4000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
40134400	RC132V LED36S/84 0 W30L120 ELB3 IA1 NOC	4000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
40136800	RC132V LED36S/84 0 W30L120 ELB3 IA1 OC	4000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
38097700	RC132V LED36S/84 0 PSU W30L120 NOC	4000 K	≥80	105 lm/W	3600 lm
38102800	RC132V LED36S/84 0 PSU	4000 K	≥80	110 lm/W	3600 lm

Order Code	Full Product Name	Alun vast. väriämpötila	Alun Värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	W30L120 OC				
38103500	RC132V LED34S/83 0 PSU W30L120 OC	3000 K	≥80	105 lm/W	3400 lm
38519400	RC132V LED36S/84 0 W30L120 IA1 NOC	4000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
38523100	RC132V LED36S/84 0 W30L120 IA1 OC	4000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
38612200	RC132V LED36S/84 0 PSD W30L120 OC	4000 K	≥80	105 lm/W	3600 lm
38613900	RC132V LED34S/83 0 PSD W30L120 OC	3000 K	≥80	100 lm/W	3600 lm
38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	4000 K	≥80	110 lm/W	1800 lm

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	40 W
40133700	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	36 W
40135100	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	40 W
38095300	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	33 W
38098400	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	33 W
38099100	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	33 W
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	35 W
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	35 W
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	37 W
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	34 W
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	34 W
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	34 W
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	34 W
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	35 W

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	35 W
38614600	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	33 W
40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	36 W
40134400	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	36 W
40136800	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	36 W
38097700	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	33 W
38102800	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	33 W
38103500	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	33 W
38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	34 W
38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	34 W
38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	35 W
38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	35 W
38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	16 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Halkaisija	Leveys
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	- mm
40133700	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-	-
40135100	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-	-
38095300	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
38098400	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
38099100	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	-	-
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	-	-
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	-	-
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	-	-
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	-	-
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	-	-
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	-	-

Order Code	Full Product Name	Halkaisija	Leveys
38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	-	-
38614600	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-
40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	- mm
40134400	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-	-
40136800	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-	-
38097700	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-
38102800	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
38103500	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	-	-
38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	-	-
38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	-	-
38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	-	-
38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	-	-

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Käyttöiän mediaani – L80B50	Käyttöiän mediaani – L90B50
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	30000 h	15000 h
40133700	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	30000 h	15000 h
40135100	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	30000 h	15000 h
38095300	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
38098400	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
38099100	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	-	-
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	-	-
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	-	-
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	-	-
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	-	-
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	-	-
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	-	-

Order Code	Full Product Name	Käyttöiän mediaani – L80B50	Käyttöiän mediaani – L90B50
38614600	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-
40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	30000 h	15000 h
40134400	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	30000 h	15000 h
40136800	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	30000 h	15000 h
38097700	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-
38102800	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
38103500	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	-	-
38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	-	-
38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	-	-
38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	-	-
38096000	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	-	-

