



PowerBalance – sürdürülebilir performans

PowerBalance RC600B

Bir ofis alanını LED'li aydınlatma armatürleriyle aydınlatmak söz konusu olduğunda, insanlar makul bir maliyetle sürdürülebilirliğe yatırım yapmak isterler. Aynı zamanda, konforlu bir çalışma ortamı sağlamak için sistem ofis aydınlatma normlarıyla uyumlu olmalıdır. PowerBalance ofislerin tüm gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış, cazip fiyatlı bir LED'li aydınlatma armatürüdür. Işık kaynağından daha fazla ömür sağlarken dikkat çekici ölçüde daha düşük enerji tüketir, böylece geleneksel aydınlatma armatürlerine göre daha düşük bir çalışma masrafı ortaya çıkar.

Faydaları

- Çalışma masrafından tasarruf
- Enerji verimliliği yüksek
- Ofis normlarıyla uyumlu

Özellikler

- İleri LED teknolojisi
- Smart Pyramid Optics (SPO)
- Ofis kullanımı için özel lümen paketi

Uygulama

- Ofislerde genel aydınlatma
- Geçiş alanları

Şartlar

Tür	RC600B	Tavan türü	Açık T çubuk tavan
			Bandraster tavan

PowerBalance RC600B

Işık kaynağı	Philips Fortimo LEDline 3R
Güç	LED31S: 40 W (4000 K) LED40S: 52 W (4000 K)
Işın açısı	85°
Renk Sıcaklığı	3.000 veya 4.000 K
Renksel Geriverim	80
İndeksi	
Lümen çıkışının sürekliliği - L90	25°C'da 30.000 saat
Lümen çıkışının sürekliliği - L70	25°C'da 50.000 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10°C < T
Sürücü	Entegre

Şebeke gerilimi	230 veya 240 V / 50 Hz
Dimleme	DALI kontrolörlerle uyumludur
Kontrol sistemi girişi	DALI
Seçenekler	Aydınlatma kontrolleri: Actilume (ACL) Hava işleme
Malzeme	Muhafaza: çinko kaplı çelik Çerçeve: işlem sonrası laklı Optikler: plastik
Renk	Beyaz (WH)
Bakım	Optik modül tamamen kapatılmıştır; içinin temizlenmesi gerekmez
Kurulum	Açık tavanlar: doğrudan takılır, montaj ayağı gerekmez

Versions



RC600B W30XL120

