



可持续发展的绿色照明解决方案

PowerBalance RC600B

当涉及到使用 LED 灯具照明办公空间时，人们愿意投资于可持续性，但只能以合理的成本进行投资。同时该照明系统应符合办公照明规范，确保舒适的工作环境。PowerBalance 是专为满足所有办公照明要求而专门开发的高性价比的 LED 灯具。它在大幅度减少能耗的同时提供更长的光源寿命，从而降低了与传统灯具相比的运营成本。

优点

- 运营成本节约
- 高效节能
- 符合办公照明要求

特点

- 先进的 LED 技术
- 智能金字塔光学(SPO)
- 专用的流明输出适用于办公应用
- 系统效率高达 130lm/w
- 眩光指数低至 15
- CRI>80
- SDCM<3.5
- 寿命 50,000 小时(L70B50)

应用

- 广泛办公室照明
- 流通区域

PowerBalance RC600B

Versions



RC600B W30XL120

产品详细



Power Balance G3 RC600B

