



Contempo RVP150/25 0/350

ConTempo 150-250-350

Avec son design breveté, le projecteur Contempo s'intègre harmonieusement dans les environnements extérieurs contemporains. Il est doté d'un boîtier en fonte d'aluminium haute pression, robuste, avec revêtement par poudrage protégé contre la corrosion. Le modèle Contempo dispose également d'un ballast en cuivre écoénergétique intégré, d'un condensateur et d'un amorçeur semi-parallèle électronique. L'unité a subi des tests rigoureux de protection contre la pénétration de poussière et d'eau.

Avantages

- S'intègre harmonieusement dans les environnements extérieurs contemporains
- Boîtier en fonte d'aluminium haute pression, robuste, avec revêtement par poudrage protégé contre la corrosion
- Ballast en cuivre écoénergétique intégré, condensateur et amorçeur semi-parallèle électronique
- Réflecteur anodisé grenailé spécialement conçu pour des optiques symétriques et asymétriques efficaces
- Cache à charnière en verre trempé pour une utilisation facile
- Tests rigoureux de protection contre la pénétration de poussière et d'eau
- Mécanismes d'installation et de maintenance ergonomiques

ConTempo 150-250-350

Fonctions

- S'intègre harmonieusement dans les environnements extérieurs contemporains
- Boîtier en fonte d'aluminium haute pression, robuste, avec revêtement par poudrage protégé contre la corrosion
- Ballast en cuivre écoénergétique intégré, condensateur et amorceur semi-parallèle électronique
- Réflecteur anodisé grenailé spécialement conçu pour des optiques symétriques et asymétriques efficaces
- Cache à charnière en verre trempé pour une utilisation facile
- Tests rigoureux de protection contre la pénétration de poussière et d'eau
- Mécanismes d'installation et de maintenance ergonomiques

Application

- Fonctionnel : quais, zones de stockage extérieures, surveillance, parkings, sites de construction
- Loisirs/sports : terrains d'entraînement, terrains de jeux, piscines
- Décoratif : façades, édifices, panneaux publicitaires, jardins, patios, fontaines, ponts, paysages

Versions



RVP350/RVP250

Caractéristiques générales

Culot	E40
Version pays	NO
Appareillage	Classique
Nombre de sources lumineuses	1 pièce

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Code		
		famille de lampe	Puissance de la lampe	Type d'optique
911401042780	RVP350 HPI-T250W IC 220V-50Hz S SP	HPI-TP	250 W	Symétrique
911401042880	RVP350 HPI-T400W IC 220V-50Hz S SP	HPI-TP	400 W	Symétrique
911401044380	RVP350 SON-T400W IC 230V-50Hz S SP	SON-T	400 W	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Code		
		famille de lampe	Puissance de la lampe	Type d'optique
911401044580	RVP350 HPI-T400W IC 230V-50Hz S SP	HPI-TP	400 W	Symétrique
911401048180	RVP350 HPI-T400W IC 220V-60Hz S SP	HPI-TP	400 W	Symétrique
911401056480	RVP350 SON-T400W K IC 240V-50Hz S SP	SON-T	400 W	Symétrique

ConTempo 150-250-350

Order Code	Full Product Name	Code		
		famille de lampe	Puissance de la lampe	Type d'optique
911401056580	RVP350 HPI-T250W K IC 240V-50Hz S SP	HPI-TP	250 W	Symétrique
911401056680	RVP350 HPI-T400W K IC 240V-50Hz S SP	HPI-TP	400 W	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Code		
		famille de lampe	Puissance de la lampe	Type d'optique
911401057080	RVP350 HPI-T400W K IC 240V-50Hz A SP	HPI-TP	400 W	Asymétrique

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur
911401042780	RVP350 HPI-T250W IC 220V-50Hz S SP	-
911401042880	RVP350 HPI-T400W IC 220V-50Hz S SP	-
911401044380	RVP350 SON-T400W IC 230V-50Hz S SP	-
911401044580	RVP350 HPI-T400W IC 230V-50Hz S SP	-
911401048180	RVP350 HPI-T400W IC 220V-60Hz S SP	-

Order Code	Full Product Name	Couleur
911401056480	RVP350 SON-T400W K IC 240V-50Hz S SP	-
911401056580	RVP350 HPI-T250W K IC 240V-50Hz S SP	-
911401056680	RVP350 HPI-T400W K IC 240V-50Hz S SP	-
911401057080	RVP350 HPI-T400W K IC 240V-50Hz A SP	-

