



Attraktive, dimmbare LED-Alternative zu bekannten Glühlampenformaten.

LED in A-Form

Die dimmbaren LED-Lampen mit A-Form von Philips sind die schlaue LED-Alternative zu Standardglühlampen. Das einzigartige Lampendesign bietet omnidirektionale Lichtabstrahlung mit hervorragender Dimmbarkeit.

Vorteile

- Die A19-Lampen mit 12,5 W und 8 W sind ENERGY STAR-[®] <SUP> qualifiziert
- Eigenschaften für lange Lebensdauer – senkt die Wartungskosten durch längere Wechselintervalle.
- Kein Verblassen der Farben, schützt Ihr Inventar
- Enthält kein Quecksilber
- Sendet praktisch kein UV/IR-Licht im Lichtbündel aus
- Eingeschränkte Garantie auf 3 Jahre oder auf 5 Jahre, je nach Betriebsstunden

LED in A-Form

Merkmale

- Erhältlich in den Ausführungen 12,5 W A19, 8 W A19 und 17 W A21
- Sanftes Dimmen bis 10 % des vollen Lichtpegels*
- Entferntes Phosphor (Gelb) verschwindet bei stärkerer Leuchtkraft für ein gleichmäßiges, sanft-weißes Licht
- 25.000 Stunden Gesamtlebensdauer⁺
- Sofortiges Licht
- ^{*} Dimmbar mit Phasenanschnittdimmern (siehe Philips-Website: www.philips.com/ledtechguide für kompatible Phasenanschnittdimmer.)
- ⁺Die angegebene Lebensdauer basiert auf Testbetrieb während der Konstruktion und Wahrscheinlichkeitsanalysen.


Anwendung

- Ideal für dekorative und Umgebungsbeleuchtung in Einzelhandelsgeschäften, Hotels, Restaurants, Wohnhäusern mit mehreren Einheiten und Regierungs-/ Verwaltungsgebäude.

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6	110 mm	194 mm

LED in A-Form

