



Úspora energie a elegance se zvýšeným jasem a designovou všestranností.

LED svíce

Regulovatelné LED žárovky Philips ve tvaru svíce nabízejí dekorativní a úsporné osvětlení s elegantním efektem klasické žárovky. Jsou k dispozici se zahnutým či tupým koncem nebo ve tvaru plamene a jejich jedinečný design zajišťuje osvětlení ve všech směrech, takže mají návrháři osvětlení trvanlivou alternativu ke standardním žárovkám.

Výhody

- Dlouhá životnost snižuje náklady na údržbu díky delším intervalům výměn světelných zdrojů.
- Umožňuje instalaci do stávajících svícňů a objímek střední velikosti.
- Nezpůsobuje blednutí barev a neškodí zboží.
- Neobsahuje rtuť.
- Paprsek neobsahuje prakticky žádnou složku UV/IR záření.
- Tříletá nebo pětiletá omezená záruka v závislosti na provozní době.

Vlastnosti

- K dispozici regulovatelné* a neregulovatelné verze
- Čistý design se zahnutým či tupým koncem nebo ve tvaru plamene
- Průměrná životnost 25 000 hodin⁺pro 3,5W LED svíci Philips
- ^{*}Světelný zdroj lze regulovat pomocí stmívačů s regulací v náběhové hraně (kompatibilní stmívače s regulací v náběhové hraně naleznete na webových stránkách Philips: www.philips.com/ledtechguide).
- ⁺Průměrná životnost je určena na základě technických zkoušek a analýzy pravděpodobnosti.

LED svíce


Aplikace

- Ideální pro nástěnná svítidla, lustry a dekorativní osvětlení v prodejních, kancelářských a pohostinských prostorech.

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND SRT4	25 mm	71 mm



LED svíce

