



Eleganza a risparmio energetico con migliore versatilità di lumen e design

Lampade LED candela

Le lampade a LED Philips Candle Dimmable offrono un'atmosfera decorativa a risparmio energetico con l'effetto elegante delle candele a incandescenza. Dotate di design esclusivo e disponibili con candele a punta ricurva e smussata emanano luce in tutte le direzioni, offrendo ai progettisti dell'illuminazione un'alternativa di lunga durata alle sorgenti a incandescenza standard.

Vantaggi

- Lunga durata: riduzione dei costi di manutenzione grazie a una minore frequenza di sostituzione del gruppo lampada
- Installabile in lampadari esistenti ed apparecchi per illuminazione con base media
- Non sbiadisce i colori ed evita pertanto di rovinare la merce
- Non contiene mercurio
- Emette una quantità pressoché assente di luce UV/IR nel fascio
- Garanzia limitata di 3 o 5 anni a seconda delle ore di funzionamento

Lampade LED candela

Caratteristiche

- Disponibili versioni dimmerabili* e non dimmerabili
- Design pulito disponibile con punta ricurva, smussata e a fiamma
- Durata media specificata di 25.000 ore⁺Per lampade LED candela Philips da 3,5 W
- ^{*}Dimmerabile quando utilizzata con dimmer a taglio di fase ascendente (consultare il sito Web Philips www.philips.com/ledtechguide per un elenco dei dimmer a taglio di fase ascendente compatibili).
- ⁺Durata media specificata basata su test ingegneristici e analisi delle probabilità.


Applicazione

- Ideale per apparecchi a muro, lampadari e illuminazione decorativa in negozi, uffici, hotel, ristoranti e bar.

Versions



Disegno tecnico



Product	D	C
LED 25W T25 E14 WW FR ND SRT4	25 mm	71 mm

Lampade LED candela

