



Malaga – estilo contemporáneo

Malaga SGS101

Malaga es una versátil luminaria de alumbrado viario. Ofrece una iluminación de calidad para permitir una conducción cómoda y segura y para la iluminación de áreas, con bajos costes de mantenimiento e inversión. Su sistema óptico se ha diseñado para conseguir un correcto control del haz de luz y del flujo luminoso. Proporciona una luminancia óptima y una correcta uniformidad cuando la altura de montaje es equivalente al ancho de la carretera y la interdistancia entre columnas es 3,5 veces mayor. Resulta adecuada para su montaje post-top y de acceso lateral.

Beneficios

- Versátil luminaria de alumbrado viario que ofrece una iluminación de calidad para permitir una conducción cómoda y segura y para la iluminación de áreas.
- Su sistema óptico se ha diseñado para conseguir un correcto control del haz de luz y del flujo luminoso.
- Diseñada para bajos costes de mantenimiento e inversión.

Características

- Estilo moderno
- Control de haz eficaz y distribución de luz uniforme
- Adecuada para su montaje post-top y de acceso lateral; también disponible soporte de montaje en pared

Aplicaciones

- Áreas residenciales
- Alumbrado vial
- Aparcamientos
- Industria

Especificaciones

Malaga SGS101

Tipo	SGS101 (versión pequeña)
Tipo de lámpara	HID: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 70 W - 1 x SON / E27 / 70 W - 1 x SON-I / E27 / 70 W - 1 x SON-T / E27 / 70 W
Lámpara incluida	No
Equipo	Electromagnético (baja pérdida), 230 V / 50 Hz
Tensión de red	230 V
Óptica	de tres piezas en aluminio de gran acabado
Cierre óptico	Cierre de policarbonato
Arrancador	Semiparalelo (SP)
Materiales y acabado	Carcasa: polipropileno reforzado con fibra de vidrio, estabilizado frente a UV Cierre óptico: policarbonato Módulo de montaje: aluminio fundido, resistente a la corrosión Carcasa equipo: policarbonato reforzado con fibra de vidrio

Color	Gris, RAL 7035
Instalación	Montaje de acceso lateral: acceso lateral Ø 42 / 60 mm Montaje post-top: entrada axial Ø 42 / 60 mm La guía de fijación es reversible para montaje de acceso lateral y de tipo post-top Altura de montaje recomendada: 6 m Ángulo estándar de orientación post-top: 15° Área de máxima resistencia aerodinámica: 0,09 m Valores SCx por lateral: 0,04 m
Mantenimiento	Cierre abatible con clips de rápida liberación y bandeja de equipo extraíble
Accesorios	Guía de fijación para montaje lateral de 34 - 42 mm y post-top 76 mm Opcional: doble nivel con y sin hilo de mando
Aplicaciones principales	Áreas residenciales, carreteras, aparcamientos, zonas industriales

Detalles del producto

Malaga



Malaga SGS101 road-lighting
luminaire with flat glass, post-top
mounting

