PHILIPS

Lighting

Malaga – estilo contemporâneo

Malaga SGS101

Malaga é uma luminária de iluminação rodoviária versátil. Proporciona um estilo moderno e qualidade de iluminação para uma condução segura e confortável e para a iluminação de áreas, com baixo nível de investimento e baixos custos de manutenção. O sistema óptico foi concebido para apresentar um bom controlo do feixe e da emissão de luz.Malaga proporciona uma iluminância optimizada e boa uniformidade quando a altura de montagem for aproximadamente igual à largura da estrada e o espaçamento dos postes for de aproximadamente 3,5 vezes a largura da estrada. É adequada para montagem no topo do poste e na entrada lateral; está igualmente disponível um braço de montagem em parede

Benefícios

- Luminária de iluminação rodoviária versátil que proporciona um estilo moderno e qualidade de iluminação para uma condução segura e confortável e para a iluminação de áreas
- O sistema óptico apresenta um bom controlo do feixe e da emissão de luz, com iluminância optimizada e boa uniformidade
- Concebida para baixo custo de investimento e de manutenção

Características

- Estilo moderno
- Controlo de feixe eficaz e distribuição de luz uniforme
- Adequado para montagem no topo do poste e na entrada lateral; braço de montagem em parede também disponível

Aplicação

- Áreas residenciais
- Rodoviária
- Parques de estacionamento
- Indústria

Malaga SGS101

Especificações

Type	SGS101 (versão pequena)
Light source	HID:
	- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x HPL-N / E27 / 80, 125 W
Lamp included	Yes (K)
	No
Gear	Electromagnético (perdas baixas, 230 ou 240 V / 50 Hz:
	- Inductive (IN)
Mains voltage	230 or 240 V
Optic	óptica com 3 peças de alumínio estucado de alta qualidade
Optical cover	Semi-globo em policarbonato
Ignitor	Semi-parallel (SP)
	Semi-parallel, self-stopping (ST)
Options	Photocell: NEMA socket (P1), Minicell (P3)
Materials and finishing	Canopy: polipropeno reforçado com fibra de vidro, com estabilidade UV
	Optical cover: polycarbonate
	Mounting module: die-cast aluminum, non-corrosive
	Portador do controlo: policarbonato reforçado com fibra de vidro

Color	Cinzento, RAL 7035
Installation	Side-entry mounting: lateral entry Ø 42 / 60 mm
	Post-top mounting: axial entry Ø 42 / 60 mm
	Terminal de encaixe reversível para montagem lateral e no topo do poste
	Recommended mounting height: 6 m
	Standard tilt angle post-top: 15º
	Adjustable tilt angle: n/a
	Adjustable light distribution: n/a
	Max windage area: 0.09 m
	Max SCx values by side: 0.04 m
Maintenance	Hinged bowl with quick-release clips and easily removable gear tray
Accessories	Terminais de encaixe para entrada lateral de 34 - 42 mm e no topo do poste de 76 mm
	Suporte de montagem na parede
Main applications	Áreas residenciais, estradas, parques de estacionamento, indústria

Detalhes do produto

OPDP_SGS101k_0001-Detail photo

Malaga SGS101 road-lighting luminaire with flat glass, post-top mounting

© 2020 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.