



CoreLine Surface-mounted – η πρώτη επιλογή για λαμπτήρες LED

CoreLine Surface-mounted

Είτε πρόκειται για νέο κτίριο, είτε για ανακαίνιση ενός υφιστάμενου χώρου, οι πελάτες θέλουν λύσεις φωτισμού που παρέχουν ποιότητα φωτός και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους συντήρησης. Η νέα σειρά προϊόντων LED CoreLine για τοποθέτηση σε επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση των κλασικών λειτουργικών σε εφαρμογές γενικού φωτισμού. Η διαδικασία επιλογής, εγκατάστασης και συντήρησης είναι πολύ εύκολη – είναι μια απλή μετάβαση. Τα φωτιστικά InterAct Ready της συγκεκριμένης σειράς διαθέτουν ενσωματωμένη ασύρματη επικοινωνία για να χρησιμοποιούνται με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.

Οφέλη

- Επιτρέπει την απλή μετάβαση από τα βασικά συμβατικά φωτιστικά φθορισμού σε φωτιστικά LED
- Εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 45% σε σύγκριση με τα λειτουργικά φωτιστικά TL5
- Κομψό ντιζάιν με ύψος μόλις 40 mm

Χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένη τεχνολογία LED
- Λεπτό περίβλημα
- Το σετ ανάρτησης διατίθεται ως εξάρτημα
- Είναι διαθέσιμη και εντοιχισμένη έκδοση για χρήση σε οροφές δικτυώματος

Εφαρμογή

- Γενικός φωτισμός

CoreLine Surface-mounted

Χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------------------|--|
| Τύπος | SM120V |
| Πηγή φωτός | Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED |
| Ισχύς (+/-10%) | Έκδοση LED37S: 40.5 W Έκδοση LED27S: 24.5 W |
| Φωτεινή ροή | Έκδοση LED37S: 3.700 lm Έκδοση LED27S: 2.700 lm |
| Σχετική θερμοκρασία χρώματος | 4.000 K |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης | ≥ 80 |
| Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50 | 50.000 ώρες |
| Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50 | 30.000 ώρες |
| Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50 | 15.000 ώρες |

| | |
|--------------------------------|---|
| Ρυθμός αστοχίας οδηγού | 1,0% ανά 5.000 ώρες |
| Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος | +25 °C |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας | +10 έως +40°C |
| Οδηγός | Ενσωματωμένη |
| Τάση δικτύου | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Ρύθμιση έντασης | Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης |
| Υλικό | Περιβλημα: χάλυβας |
| Χρώμα | Λευκό |
| Κάλυμμα οπτικού συστήματος | Πολυανθρακικό |
| Σύνδεση | Με σφιγκτήρα καλωδίου |
| Εγκατάσταση | Ανεξάρτητη ή σε σειρά, κούμπωμα του φωτιστικού σε προβιδωμένα στηρίγματα οροφής |
| Εξαρτήματα | Σετ ανάρτησης, SM120Z |

Versions



Coreline Surface



Coreline Surface

Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_suspended_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_W60L60-DPP.tif

CoreLine Surface-mounted

Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_suspended_W20L120-
DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_W20L120-DPP.tif

Εξαρτήματα



Coreline Surface

Ordercode 910925864854,
910925864856



Coreline Surface Acc.

Ordercode 34896000

CoreLine Surface-mounted

Συνθήκες εφαρμογής

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | +10 to +40 °C |
| Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off | Ναι |

Έγκριση και εφαρμογή

| | |
|--------------------------------------|------|
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK02 |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP20 |

Γενικές πληροφορίες

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Σήμανση CE | CE mark |
| Κατηγορία προστασίας IEC | Safety class I (I) |
| Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται | Όχι |
| Σήμανση ENEC | ENEC mark |
| Σήμανση ευφλεκτότητας | F |
| Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα | 850/30 |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι |
| Αριθμός οργάνων | 1 unit |
| Τύπος οπτικού συστήματος | WB |
| Κωδικός ονομασίας σειράς | SM134V |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

| | |
|----------------------------------|-------|
| Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης | ≥80 |
| Ανοχή φωτεινής ροής | +/-8% |

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

| | |
|-------|-------|
| Χρώμα | White |
|-------|-------|

Συνθήκες εφαρμογής

| Order Code | Full Product Name | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|--|--|
| 34851900 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC | Not applicable |
| 34852600 | SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC | Not applicable |
| 34855700 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC | 1% |
| 34857100 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC | 1% |
| 34858800 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC | 1% |
| 34861800 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC | 1% |
| 34862500 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC | 1% |
| 34865600 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC | 1% |
| 34866300 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC | 1% |
| 34869400 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC | Not applicable |
| 34871700 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34872400 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | 1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας) |
| 34873100 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | 1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας) |
| 34874800 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | 1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας) |
| 34875500 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC | Not applicable |
| 34877900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC | 1% |
| 34879300 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34880900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | 1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας) |
| 34881600 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC | Not applicable |
| 34883000 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC | Not applicable |
| 99665200 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC | 1% |
| 99667600 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC | 1% |
| 99668300 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC | 1% |
| 99669000 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC | 1% |
| 99672000 | SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC | 1% |
| 99673700 | SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC | 1% |
| 34853300 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC | Not applicable |
| 34854000 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC | Not applicable |
| 34856400 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC | 1% |
| 34859500 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC | 1% |
| 34860100 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC | 1% |
| 34863200 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC | 1% |
| 34864900 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC | 1% |
| 34867000 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC | 1% |
| 34868700 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC | 1% |
| 34870000 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC | Not applicable |
| 34876200 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC | Not applicable |
| 34878600 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC | 1% |
| 34882300 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | Not applicable |
| 34884700 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC | Not applicable |
| 34885400 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34886100 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34887800 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | 1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας) |
| 34888500 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | 1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας) |

| Order Code | Full Product Name | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|--|--|
| 34889200 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | 1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας) |
| 34890800 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | 1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας) |
| 34891500 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34892200 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | Not applicable |
| 34893900 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | 1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας) |
| 34894600 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | 1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας) |
| 99662100 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC | 1% |
| 99663800 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC | 1% |
| 99664500 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC | 1% |
| 99666900 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC | 1% |
| 99670600 | SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC | 1% |
| 99671300 | SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC | 1% |

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

| Order Code | Full Product Name | Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού | Order Code | Full Product Name | Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού |
|------------|---------------------------------------|--|------------|--|--|
| 34851900 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC | Όχι | 99673700 | SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης |
| 34852600 | SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC | Όχι | 34853300 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC | Όχι |
| 34855700 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC | Ναι | 34854000 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC | Όχι |
| 34857100 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC | Ναι | 34856400 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC | Ναι |
| 34858800 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC | Ναι | 34859500 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC | Ναι |
| 34861800 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC | Ναι | 34860100 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC | Ναι |
| 34862500 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC | Ναι | 34863200 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC | Ναι |
| 34865600 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC | Ναι | 34864900 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC | Ναι |
| 34866300 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC | Ναι | 34867000 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC | Ναι |
| 34869400 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC | Όχι | 34868700 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC | Ναι |
| 34871700 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | Όχι | 34870000 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC | Όχι |
| 34872400 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | Ναι | 34876200 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC | Όχι |
| 34873100 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | Ναι | 34878600 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC | Ναι |
| 34874800 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | Ναι | 34882300 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | Όχι |
| 34875500 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC | Όχι | 34884700 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC | Όχι |
| 34877900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC | Ναι | 34885400 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | Όχι |
| 34879300 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | Όχι | 34886100 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | Όχι |
| 34880900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | Ναι | 34887800 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | Ναι |
| 34881600 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC | Όχι | 34888500 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | Ναι |
| 34883000 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC | Όχι | 34889200 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | Ναι |
| 99665200 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης | 34890800 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | Ναι |
| 99667600 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης | 34891500 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | Όχι |
| 99668300 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης | 34892200 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | Όχι |
| 99669000 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης | 34893900 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | Ναι |
| 99672000 | SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης | 34894600 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | Ναι |
| | | | 99662100 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης |
| | | | 99663800 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης |

CoreLine Surface-mounted

| Order Code | Full Product Name | Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού |
|------------|-----------------------------------|--|
| 99664500 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης |
| 99666900 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης |

| Order Code | Full Product Name | Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού |
|------------|--|--|
| 99670600 | SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης |
| 99671300 | SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC | Ασύρματη ρύθμιση της έντασης |

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

| Order Code | Full Product Name | Τάση εισόδου |
|------------|---------------------------------------|--------------|
| 34851900 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34852600 | SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34855700 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34857100 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34858800 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34861800 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 34862500 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 34865600 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 34866300 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 34869400 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34871700 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34872400 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34873100 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | 220 to 240 V |
| 34874800 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | 220 to 240 V |
| 34875500 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34877900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC | 220 to 240 V |
| 34879300 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34880900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34881600 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 34883000 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC | 220 to 240 V |
| 99665200 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC | 220-240 V |
| 99667600 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC | 220-240 V |
| 99668300 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC | 220-240 V |
| 99669000 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC | 220-240 V |
| 99672000 | SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC | 220-240 V |
| 99673700 | SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC | 220-240 V |
| 34853300 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34854000 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC | 220 to 240 V |

| Order Code | Full Product Name | Τάση εισόδου |
|------------|--|--------------|
| 34856400 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34859500 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34860100 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34863200 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34864900 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34867000 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34868700 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34870000 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34876200 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34878600 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC | 220 to 240 V |
| 34882300 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34884700 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC | 220 to 240 V |
| 34885400 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34886100 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34887800 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34888500 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34889200 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | 220 to 240 V |
| 34890800 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | 220 to 240 V |
| 34891500 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34892200 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34893900 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 34894600 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | 220 to 240 V |
| 99662100 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC | 220-240 V |
| 99663800 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC | 220-240 V |
| 99664500 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC | 220-240 V |
| 99666900 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC | 220-240 V |
| 99670600 | SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC | 220-240 V |
| 99671300 | SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC | 220-240 V |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική απόδοση φωτιστικού LED | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 34851900 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 109 lm/W | 3700 lm |
| 34852600 | SM134V LED27S/830 | (0.43, 0.40) | 3000 K | 95 lm/W | 2700 lm |

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική απόδοση φωτιστικού LED | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 34855700 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104 lm/W | 3700 lm |

CoreLine Surface-mounted

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική απόδοση φωτιστικού LED | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 34857100 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 104 lm/W | 3700 lm |
| 34858800 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 89 lm/W | 2700 lm |
| 34861800 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 117 lm/W | 3700 lm |
| 34862500 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 123 lm/W | 2700 lm |
| 34865600 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 117 lm/W | 3700 lm |
| 34866300 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 117 lm/W | 2700 lm |
| 34869400 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 109 lm/W | 3700 lm |
| 34871700 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 97 lm/W | 3700 lm |
| 34872400 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 95 lm/W | 3700 lm |
| 34873100 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 106 lm/W | 3700 lm |
| 34874800 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 106 lm/W | 2700 lm |
| 34875500 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 100 lm/W | 2700 lm |

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική απόδοση φωτιστικού LED | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 34877900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 102 lm/W | 2700 lm |
| 34879300 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 89 lm/W | 2700 lm |
| 34880900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 89 lm/W | 2700 lm |
| 34881600 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 121 lm/W | 3700 lm |
| 34883000 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 107 lm/W | 3700 lm |
| 99665200 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |
| 99667600 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |
| 99668300 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |
| 99669000 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |
| 99672000 | SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 94 lm/W | 3700 lm |
| 99673700 | SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | 94 lm/W | 3700 lm |
| 34853300 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | 109 lm/W | 3700 lm |

CoreLine Surface-mounted

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική απόδοση φωτιστικού LED | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 34854000 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 95 lm/W | 2700 lm |
| 34856400 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104 lm/W | 3700 lm |
| 34859500 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 104 lm/W | 3700 lm |
| 34860100 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 89 lm/W | 2700 lm |
| 34863200 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 117 lm/W | 3700 lm |
| 34864900 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 123 lm/W | 2700 lm |
| 34867000 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 117 lm/W | 3700 lm |
| 34868700 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 117 lm/W | 2700 lm |
| 34870000 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 109 lm/W | 3700 lm |
| 34876200 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 100 lm/W | 2700 lm |
| 34878600 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 102 lm/W | 2700 lm |
| 34882300 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 121 lm/W | 3700 lm |

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική απόδοση φωτιστικού LED | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 34884700 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 107 lm/W | 3700 lm |
| 34885400 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 89 lm/W | 2700 lm |
| 34886100 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 97 lm/W | 3700 lm |
| 34887800 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 89 lm/W | 2700 lm |
| 34888500 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104 lm/W | 3700 lm |
| 34889200 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 106 lm/W | 2700 lm |
| 34890800 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 106 lm/W | 3700 lm |
| 34891500 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 84 lm/W | 2700 lm |
| 34892200 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 97 lm/W | 3700 lm |
| 34893900 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 79 lm/W | 2700 lm |
| 34894600 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 95 lm/W | 3700 lm |
| 99662100 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |

CoreLine Surface-mounted

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική απόδοση φωτιστικού LED | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 99663800 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |
| 99664500 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |
| 99666900 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC | (0.43, 0.40) | 3000 K | 104,5 lm/W | 3700 lm |

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική απόδοση φωτιστικού LED | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 99670600 | SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 94 lm/W | 3700 lm |
| 99671300 | SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC | (0.38, 0.38) | 4000 K | 94 lm/W | 3700 lm |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Αρχική ισχύς εισόδου |
|------------|---------------------------------------|----------------------|
| 34851900 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC | 34 W |
| 34852600 | SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC | 28.5 W |
| 34855700 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC | 35.5 W |
| 34857100 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC | 35.5 W |
| 34858800 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC | 30.5 W |
| 34861800 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC | 31.5 W |
| 34862500 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC | 22 W |
| 34865600 | SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC | 31.5 W |
| 34866300 | SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC | 23 W |
| 34869400 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC | 34 W |
| 34871700 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | 38 W |
| 34872400 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | 39 W |
| 34873100 | SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | 35 W |
| 34874800 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | 25.5 W |
| 34875500 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC | 27 W |
| 34877900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC | 26.5 W |
| 34879300 | SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC | 30.5 W |
| 34880900 | SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | 30.5 W |
| 34881600 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC | 30.5 W |
| 34883000 | SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC | 34.5 W |
| 99665200 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC | 35.4 W |
| 99667600 | SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC | 35.4 W |
| 99668300 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC | 35.4 W |
| 99669000 | SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC | 35.4 W |
| 99672000 | SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC | 39.3 W |
| 99673700 | SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC | 39.3 W |
| 34853300 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC | 34 W |
| 34854000 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC | 28.5 W |

| Order Code | Full Product Name | Αρχική ισχύς εισόδου |
|------------|--|----------------------|
| 34856400 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC | 35.5 W |
| 34859500 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC | 35.5 W |
| 34860100 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC | 30.5 W |
| 34863200 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC | 31.5 W |
| 34864900 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC | 22 W |
| 34867000 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC | 31.5 W |
| 34868700 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC | 23 W |
| 34870000 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC | 34 W |
| 34876200 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC | 27 W |
| 34878600 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC | 26.5 W |
| 34882300 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | 30.5 W |
| 34884700 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC | 34.5 W |
| 34885400 | SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | 30.5 W |
| 34886100 | SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC | 38 W |
| 34887800 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | 30.5 W |
| 34888500 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | 35.5 W |
| 34889200 | SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | 25.5 W |
| 34890800 | SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | 35 W |
| 34891500 | SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | 32 W |
| 34892200 | SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC | 38 W |
| 34893900 | SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | 34 W |
| 34894600 | SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | 39 W |
| 99662100 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC | 35.4 W |
| 99663800 | SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC | 35.4 W |
| 99664500 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC | 35.4 W |
| 99666900 | SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC | 35.4 W |
| 99670600 | SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC | 39.3 W |
| 99671300 | SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC | 39.3 W |

CoreLine Surface-mounted



© 2020 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2020, Ιούλιος 15 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές