



CoreLine – ledivalaisimet yleisvalaistukseen

CoreLine Surface-mounted

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Pinta-asennettavat CoreLine-ledivalaisimet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin ja näillä toimistovalaisimilla on erinomainen hintalaatusuhde. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa –kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Hyödyt

- Mahdollistaa helpon vaihdon perinteisistä loisteputkilampuille tarkoitetuista valaisimista ledivalaisimiin
- Yli 45 % suurempi energiansäästö verrattuna TL-D-loistelamppua käyttäviin valaisimiin
- Matala rakenne, jonka korkeus on vain 40 mm

Ominaisuudet

- Integroitu leditekniikka
- Matala runko
- Ripustussarja saatavissa lisävarusteena
- Saatavana uppoasennettava malli, joka sopii käytettäväksi moduulikatoissa

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus

Spesifikaatiot

Tyyppi	SM120V	Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
--------	--------	------------	--------------------------------

CoreLine Surface-mounted

Teho	LED37S-versio: 40.5 W LED27S-versio: 24.5 W
Valovirta	LED37S-versio: 3 700 lm LED27S-versio: 2 700 lm
Väriämpötila	3000 K ja 4 000 K
Värintoistoindeksi	≥ 80 Ra
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	30 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	15 000 tuntia
Ohjaimen vikamäärä	1.0 % / 5000 h
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C

Käyttölämpötila	+10–+40 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	220–240 V / 50–60 Hz
Himmennys	DALI
Materiaali	Runko: terästä
Väri	Valkoinen
Optinen kupu	VAR-PC PC-LIN-SAT
Liitäntä	Jousipainikeliitin
Asennus	Yksittäinen; valaisin kiinnitetään esiruuvattuihin kattokiinnikkeisiin
Lisävarusteet	Ripustussarja, SM120Z
Valinnaiset	Turvavalaistus (3 tuntia)

Versions



Coreline Surface



Coreline Surface

Tuotetiedot



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_suspended_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_W60L60-DPP.tif

CoreLine Surface-mounted

Tuotetiedot



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_suspended_W20L120-
DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_W20L120-DPP.tif

Lisätarvikkeet



Coreline Surface

Ordercode 910925864854,
910925864856



Coreline Surface Acc.

Ordercode 34896000

CoreLine Surface-mounted

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +40 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP20

Yleistä tietoa

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka I

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä ENEC-merkintä

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu
asennettavaksi
normaalisti
syttyville pinnoille

Hehkulankatesti Lämpötila 850 °C,
kesto 30 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Optiikan tyyppi WB

Tuoteperheen koodi SM134V

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun Värinsoittoindeksi ≥ 80

Valovuotoleranssi +/-8%

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Valkoinen

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Suurin himmennystaso
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Ei sovellettavissa
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Ei sovellettavissa
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Ei sovellettavissa
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Ei sovellettavissa
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	1%
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	1%
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	1%
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	1%
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Ei sovellettavissa
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Ei sovellettavissa
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Ei sovellettavissa
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Ei sovellettavissa
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	-
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	-
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	-
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	-
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	-
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	-
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1%

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Suurin himmennystaso
99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	1%
99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	1%
99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	1%
99670600	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	1%
99671300	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	1%

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	Ei	34856400	SM134V LED375/840 PSD W20L120 NOC	Kyllä
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	Ei	34859500	SM134V LED375/830 PSD W20L120 NOC	Kyllä
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	Kyllä	34860100	SM134V LED275/830 PSD W20L120 NOC	Kyllä
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	Kyllä	34863200	SM134V LED375/840 PSD W20L120 OC	Kyllä
34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	Kyllä	34864900	SM134V LED275/840 PSD W20L120 OC	Kyllä
34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	Kyllä	34867000	SM134V LED375/830 PSD W20L120 OC	Kyllä
34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	Kyllä	34868700	SM134V LED275/830 PSD W20L120 OC	Kyllä
34865600	SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC	Kyllä	34870000	SM134V LED375/840 PSU W20L120 NOC	Ei
34866300	SM134V LED275/830 PSD W60L60 OC	Kyllä	34876200	SM134V LED275/840 PSU W20L120 NOC	Ei
34869400	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	Ei	34878600	SM134V LED275/840 PSD W20L120 NOC	Kyllä
34871700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ei	34882300	SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC	Ei
34872400	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Kyllä	34884700	SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC	Ei
34873100	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Kyllä	34885400	SM134V LED275/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ei
34874800	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Kyllä	34886100	SM134V LED375/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ei
34875500	SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC	Ei	34887800	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Kyllä
34877900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 NOC	Kyllä	34888500	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Kyllä
34879300	SM134V LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ei	34889200	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Kyllä
34880900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Kyllä	34890800	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Kyllä
34881600	SM134V LED375/840 PSU W60L60 OC	Ei	34891500	SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ei
34883000	SM134V LED375/830 PSU W60L60 OC	Ei	34892200	SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Ei
99665200	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 NOC	-	34893900	SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Kyllä
99667600	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 OC	-	34894600	SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Kyllä
99668300	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 NOC	-	99662100	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC	-
99669000	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 OC	-	99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	-
99672000	SM134V LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-	99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	-
99673700	SM134V LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-	99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	-
34853300	SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC	Ei	99670600	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	-
34854000	SM134V LED275/830 PSU W20L120 NOC	Ei	99671300	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	-

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Ottojännite	Order Code	Full Product Name	Ottojännite
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V	34871700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 - 240 V
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V	34872400	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 - 240 V
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	220 - 240 V	34873100	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 - 240 V
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	220 - 240 V	34874800	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 - 240 V
34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	220 - 240 V	34875500	SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V
34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	220 - 240 V	34877900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 NOC	220 - 240 V
34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	220 - 240 V	34879300	SM134V LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 - 240 V
34865600	SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC	220 - 240 V	34880900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 - 240 V
34866300	SM134V LED275/830 PSD W60L60 OC	220 - 240 V	34881600	SM134V LED375/840 PSU W60L60 OC	220 - 240 V
34869400	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V	34883000	SM134V LED375/830 PSU W60L60 OC	220 - 240 V

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Ottojännite
99665200	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99667600	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99668300	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99669000	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99672000	SM134V LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	220-240 V
99673700	SM134V LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	220-240 V
34853300	SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC	220 - 240 V
34854000	SM134V LED275/830 PSU W20L120 NOC	220 - 240 V
34856400	SM134V LED375/840 PSD W20L120 NOC	220 - 240 V
34859500	SM134V LED375/830 PSD W20L120 NOC	220 - 240 V
34860100	SM134V LED275/830 PSD W20L120 NOC	220 - 240 V
34863200	SM134V LED375/840 PSD W20L120 OC	220 - 240 V
34864900	SM134V LED275/840 PSD W20L120 OC	220 - 240 V
34867000	SM134V LED375/830 PSD W20L120 OC	220 - 240 V
34868700	SM134V LED275/830 PSD W20L120 OC	220 - 240 V
34870000	SM134V LED375/840 PSU W20L120 NOC	220 - 240 V
34876200	SM134V LED275/840 PSU W20L120 NOC	220 - 240 V
34878600	SM134V LED275/840 PSD W20L120 NOC	220 - 240 V

Order Code	Full Product Name	Ottojännite
34882300	SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC	220 - 240 V
34884700	SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC	220 - 240 V
34885400	SM134V LED275/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34886100	SM134V LED375/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34887800	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34888500	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34889200	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 - 240 V
34890800	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 - 240 V
34891500	SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34892200	SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34893900	SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34894600	SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
99662100	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	220-240 V
99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	220-240 V
99670600	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	220-240 V
99671300	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	220-240 V

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full Product Name		Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen	
	Name	Alkukromaattisuus		tehokkuus alussa	Valovirta alussa
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34855700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34857100	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34858800	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34861800	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name		Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen	
	Name	Alkukromaattisuus		tehokkuus alussa	Valovirta alussa
34862500	SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34865600	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34866300	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34869400	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34871700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	W60L60 ELB3 NOC				
34872400	SM134V LED37S/84 <3 0 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34873100	SM134V LED37S/84 <3 0 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34874800	SM134V LED27S/84 <3 0 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34875500	SM134V LED27S/84 <3 0 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34877900	SM134V LED27S/84 <3 0 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34879300	SM134V LED27S/84 <3 0 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34880900	SM134V LED27S/84 <3 0 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34881600	SM134V LED37S/84 <3 0 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34883000	SM134V LED37S/83 <3 0 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM	3000 K	107 lm/W	3700 lm
99665200	SM134V LED37S/84 <3	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	0 W60L60 IA1 NOC				
99667600	SM134V LED37S/84 <3 0 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99668300	SM134V LED37S/83 <3 0 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99669000	SM134V LED37S/83 <3 0 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99672000	SM134V LED37S/84 <3 0 W60L60 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99673700	SM134V LED37S/84 <3 0 W60L60 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	94 lm/W	3700 lm
34853300	SM134V LED37S/83 <3 0 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34854000	SM134V LED27S/83 <3 0 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34856400	SM134V LED37S/84 <3 0 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34859500	SM134V LED37S/83 <3 0 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34860100	SM134V LED27S/83 <3 0 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM	3000 K	89 lm/W	2700 lm

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
34863200	SM134V LED37S/84 0 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34864900	SM134V LED27S/84 0 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34867000	SM134V LED37S/83 0 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34868700	SM134V LED27S/83 0 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34870000	SM134V LED37S/84 0 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34876200	SM134V LED27S/84 0 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34878600	SM134V LED27S/84 0 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34882300	SM134V LED37S/84 0 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34884700	SM134V LED37S/83 0 PSU W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34885400	SM134V LED27S/84 0 PSU	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	W20L120 ELB3 NOC				
34886100	SM134V LED37S/84 0 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34887800	SM134V LED27S/84 0 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34888500	SM134V LED37S/84 0 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34889200	SM134V LED27S/84 0 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34890800	SM134V LED37S/84 0 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34891500	SM134V LED27S/83 0 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34892200	SM134V LED37S/83 0 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34893900	SM134V LED27S/83 0 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34894600	SM134V LED37S/83 0 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
99662100	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product		Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen tehokkuus Valovirta	
	Name	Alkukromaattisuus		alus	alus
	0 W20L120				
	IA1 NOC				
99663800	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W20L120				
	IA1 OC				
99664500	SM134V LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W20L120				
	IA1 NOC				
99666900	SM134V LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W20L120				
	IA1 OC				

Order Code	Full Product		Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen tehokkuus Valovirta	
	Name	Alkukromaattisuus		alus	alus
99670600	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
	0 W20L120				
	ELB3 IA1				
	OC				
99671300	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
	0 W20L120				
	ELB3 IA1				
	NOC				

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	34 W
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	28.5 W

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	30.5 W
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	31.5 W
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	22 W
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	31.5 W
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	23 W
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34 W
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	27 W
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	26.5 W
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	30.5 W
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34.5 W
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	35.5 W
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	25.5 W
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	35 W
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	32 W
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	34 W
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	39 W
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

CoreLine Surface-mounted

