



# Popis výrobku

## Ecoclick Starters

Řada velice kvalitních startérů pro kompaktní zářivky pracující s elektromagnetickým předřadníkem.

### Výhody

- Jediný starter který nabízí jednoduchou a rychlou instalaci bez použití speciálního nářadí
- Žádné poškození, dokonce i pevně umístěné startery jsou jednoduše vyjmutelné
- Šetrný k životnímu prostředí, recyklovatelný (vyrobena bez použití olova a radioaktivních látek)
- Více než o 25% delší životnost světelného zdroje v porovnání s málo kvalitními startery
- Optimální propojení díky měděným komponentům a neoxidujícím měděným kolíkům
- Použití nehořlavého plastu zvyšuje bezpečnost
- Použitý plast je odolný vůči UV záření

### Vlastnosti

- Upravený vzhled - dvě instalační pozice, do kterých je možné zapojit jednoduše kolíky jiného startéru (patentovaná inovace)
- Neobsahuje olovo a radiaktivní látky - v souladu se směrnicí RoHS
- Nehořlavé polykarbonátové pouzdro
- Přesně definované předežhátí a maximální napětí zabezpečuje správné zapalování

### Aplikace


- Startéry pro zářivky všech značek, pro použití s elektromagnetickými předřadníky pro zářivky: TL-D (T8), TL (T12), TL mini and PL-L
- Startéry S2 Ecoclick jsou vhodné pro: 110/130 V 4-22 W jednotlivé aplikace, 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W jednotlivé aplikace, 220/240 V 4-22 W sériové zapojení
- S10 startéry pro zářivky jsou vhodné pro: 220/240, 18 W (nejlepší výkon jednotlivých aplikací)

# Ecoclick Starters

## Versions



## Rozměrové výkresy



| Product                               | C (max) | E (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000     | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT  | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000    | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT  | 40,3 mm | 21,5 mm |

### Operating and Electrical

Napětí (jmen.) 220-240 V

### Mechanical and Housing

Barva těla White

## Operating and Electrical

| Order Code | Full Product Name                    | Napětí bez opětovného zapnutí (min.) | Jmenovitý příkon (nom.) |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 69750926   | S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT | 70 V                                 | 4-22 W                  |
| 69750928   | S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000    | 70 V                                 | 4-22 W                  |
| 69750933   | S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT | 70 V                                 | 4-22 W                  |

| Order Code | Full Product Name                     | Napětí bez opětovného zapnutí (min.) | Jmenovitý příkon (nom.) |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 69769126   | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT | 140 V                                | 4-65 W                  |
| 69769128   | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000    | 140 V                                | 4-65 W                  |
| 69769133   | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT | 140 V                                | 4-65 W                  |

## General Information

| Order Code | Full Product Name                    | Popis systému |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| 69750926   | S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT | Sériové       |
| 69750928   | S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000    | Sériové       |
| 69750933   | S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT | Sériové       |

| Order Code | Full Product Name                     | Popis systému |
|------------|---------------------------------------|---------------|
| 69769126   | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT | Jednoduché    |
| 69769128   | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000    | Jednoduché    |
| 69769133   | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT | Jednoduché    |

