

Produkt

Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack

Miljöanpassade lysrörständare för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ). De gröna tändarna är tillverkade med en flamsäker ytterhylsa av polycarbonat och inbyggt radioavstörningsskydd

Fördelar

- De gröna tändarna S2 & S10 tändare är de mest miljövänliga tändare som finns på marknaden.Uppfyller RoHS direktiven
- Ingår i Philips "Green Flagships" produktportfölj
- Längre livslängd på lysrören jämfört med lågpriständare
- Säker, pålitlig och snabb tändning ger minskade underhållskostnader
- Flamsäkra komponenter samt UV-tålig ytterhylsa för extra säkerhet.
- Enkel och snabb installation tack vare sin design
- 10 000 tändningar garanteras.

Funktioner

- S10 tändaren är avsedd för:
- Singelkopplade lysrör 4-65W vid 220-240 Volt
- S2 tändaren är avsedd för:
- Singelkopplade lysrör 4, 6, 8, 15 och 22W vid 220-240 Volt
- Seriekopplade lysrör 4 - 22 W vid 220-240 Volt
- Singelkopplade lysrör 4 - 22 W vid 110-130 Volt
- Philips gröna tändare S2 & S10 är de enda tändare i världen som är helt fria från radioaktiva ämnen och bly.
- En väl kontrollerad förvärming av lysrörselektroden och rätt tändpuls spar emittermaterial på elektroden.
- Pålitlig tillverkning ger låg felandel på mindre än 100 ppm.
- Flamsäkert material.
- Tändarens utformning med ett spår för en skruvmejsel gör bytet enkelt

Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack

Användning

- Används med konventionella reaktorer (EM-typ) och lysrör TL-D (T8), TL (T12) samt kompaktlysrör PL-L
- S2 tändaren är avsedd för:
- 110/130 V~, 4-22 W singel koppling
- 220/240 V~, 4-22 W serie koppling
- 220/240 V~, 4-6-8-15-18-22 W singel koppling
- 220/240 V~, 18 W singel koppling (S2 rekommenderas för optimal prestanda)
- S10 tändaren är avsedd för:
- 220/240 V~, 4-65 W singel koppling
- 220/240 V~, 13 W singel koppling (S10 enda alternativet)
- Philips rekommenderar tändarbyte i samband med lysrörsbyte för optimal prestanda

Versions




LPPR STARTER 0001



LPPR STARTER PHL 0004

Måttskiss



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	40,3 mm	21,5 mm

Drift och elektricitet	
Spänning (nom)	220-240 V

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit

Drift och elektricitet

Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
37805600	S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10	4 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
37803200	S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10	22 W

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.