



Starters voor Philips bruiningslampen: een complete reeks gemakkelijk te installeren en milieuvriendelijke starters voor bruiningslampen die werken op een conventioneel elektromagnetische VSA

Starters voor Zonnebanklampen

Reeks starters van eerste klas kwaliteit voor het ontsteken van fluorescentielampen die werken op elektromagnetische VSA's.

Starters voor Zonnebanklampen

Voordelen

- Eenvoudig te installeren ('click and switch')
- Veilige ontsteking
- Milieuvriendelijk

Kenmerken

- Smallere startervorm en twee extra inkepingen (gepatenteerde innovatie)
- Vlamvertragende componenten en UV-bestendige behuizing
- Loodvrij en geen radioactieve stoffen

Toepassing

- Ontsteken van fluorescentielampen (alle merken) die werken op een conventioneel elektromagnetisch VSA.
- Bodytone starter 15-20 W - 110-130 VAC, 15-20 W, enkelvoudige toepassing
- Bodytone starter 15-20 W - 220-240 VAC, 15-20 W, enkelvoudige/seriële toepassing
- Bodytone starter 25-100 W - 220-240 VAC, 25-100 W, enkelvoudige toepassing
- Bodytone starter 120-180 W - 220-240 VAC, 120-180 W, enkelvoudige toepassing
- S12 Bodytone starter 115-140 W - 220-240 VAC, 115-140 W, enkelvoudige toepassing
- S16 starter 220-240 VAC, 70, 75, 85, 100, 125 W, enkelvoudige toepassing

Waarschuwingen en veiligheid

- Vlamvertragende componenten
- UV-bestendige behuizing


Versions



LPPR STARTER PHL 0004

Starters voor Zonnebanklampen

Maatschets



Product	C (max)	E (max)
BodyTone St 120-180W 230-240V 20x25	40,3 mm	21,5 mm
BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	40,3 mm	21,5 mm
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Productgegevens



BodyTone 120-180 W, BK



S12, 115-140W



BodyTone 25-100 W, BK



Starters voor Zonnebanklampen

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing Zwart

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500903792	S12 115-140W 220-240V UNP/ 20X25CT	220-240 V	115 W
8711500903709	BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25	220-240 V	100 W

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500903488	BodyTone St 120-180W 230-240V 20x25	230-240 V	120 W

