



# Starters voor Philips bruiningslampen: een complete reeks gemakkelijk te installeren en milieuvriendelijke starters voor bruiningslampen die werken op een conventioneel elektromagnetische VSA

## Starters voor Zonbanklampen

Reeks starters met eersteklas kwaliteit voor het ontsteken van fluorescentielampen die werken op elektromagnetische VSA's

## Starters voor Zonbanklampen

### Voordelen

- Eenvoudig te installeren ('click and switch')
- Veilige ontsteking
- Milieuvriendelijk

### Kenmerken

- Smallere startervorm en twee extra inkepingen (gepatenteerde innovatie)
- Vlamvertragende componenten en UV-bestendige behuizing
- Loodvrij en geen radioactieve stoffen

### Toepassing

- Ontsteken van fluorescentielampen (alle merken) die werken op een conventioneel elektromagnetisch VSA.
- Bodytone starter 15-20 W - 110-130 VAC, 15-20 W, enkelvoudige toepassing
- Bodytone starter 15-20 W - 220-240 VAC, 15-20 W, enkelvoudige/seriële toepassing
- Bodytone starter 25-100 W - 220-240 VAC, 25-100 W, enkelvoudige toepassing
- Bodytone starter 120-180 W - 220-240 VAC, 120-180 W, enkelvoudige toepassing
- S12 Bodytone starter 115-140 W - 220-240 VAC, 115-140 W, enkelvoudige toepassing
- S16 starter 220-240 VAC, 70, 75, 85, 100, 125 W, enkelvoudige toepassing

### Waarschuwingen en veiligheid

- Vlamvertragende componenten
- UV-bestendige behuizing

### Versions



BodyTone St, 25-100W, BK

# Starters voor Zonnepanelen

## Maatschets

F

| Product                             | C (max) | E (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| BodyTone St 120-180W 230-240V 20x25 | 40,3 mm | 21,5 mm |
| BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25  | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT   | 40,3 mm | 21,5 mm |

## Productgegevens



S12, 115-140W



BodyTone 25-100 W, BK



BodyTone 120-180 W, BK

### Algemene informatie

Systeembeschrijving Enkelvoudig

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur behuizing Zwart

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

## Starters voor Zonbanklampen

| Order Code | Full Product Name                              | Spanning (nom.) | Anti-hersluitspanning (min.) | Power (Rated) (Nom) |
|------------|--|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 90379226   | S12 115-140W<br>220-240V UNP/<br>20X25CT       | 220-240 V       | 135 V                        | 115, 140 W          |
| 90370926   | BodyTone St<br>25-100W 220-240V<br>UNP/20X25CT | 220-240 V       | 140 V                        | 25, 100 W           |

| Order Code | Full Product Name                       | Spanning (nom.) | Anti-hersluitspanning (min.) | Power (Rated) (Nom) |
|------------|---|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 90348826   | BodyTone St<br>120-180W 230-240V<br>UNP | 230-240 V       | 140 V                        | 120, 180 W          |

