



Sereno TBS869

Sereno TBS869/528

Sereno 是采用先进照明技术的新型嵌入式格栅灯具系列，体现了飞利浦对绿色照明的追求。它配合 MASTER TL5 光源使用，灯具有方形和长方形可选，设计中结合了标准化以及动态照明解决方案，适用于 600mm 的模块化天花和石膏板天花。该系列能广泛地应用于多种照明场所。

特点

- 高效节能：采用微光学反射技术，与标准 TL5 方案相比最大可节能 25%；配合飞利浦先进的照明控制系统最大可节能 75%
- 灯具厚度仅为 47mm, 舒适的视觉表现与室内建筑风格和谐相容
- 安装、光源替换和维护简单方便
- 灯体：采用 0.5mm 厚高强度钢板，标准白色 RAL9003 喷塑
- 反射器：采用高纯度阳极氧化铝，有雾面和半镜面可供选择

应用

- 一般工业
- 代表处
- 会议室
- 小型办公室
- 一般的开放办公室
- 数据处理中心
- 接待处和公共服务区域

Sereno TBS869/528

Versions



TL5 - 28 W - Electronic Primalume

应用	
IP 等级	IP20
基本信息	
组合包	否
灯具系列代码	TL5

基本信息

Order Code	Full Product Name	光源数			
		装置	照明功率	量	光学类型
910403390701	TBS528 2xTL5-28W HF M8 IPP	EBE	28 W	2	M8
910403391101	TBS528 3xTL5-14W HF M8 IPP	EBE	14 W	3	M8
910403391501	TBS528 4xTL5-14W HF M8 IPP	EBE	14 W	4	M8
910403392001	TBS528 3xTL5-28W HF M2 IPP	EBE	28 W	3	M2
910403392101	TBS528 3xTL5-14W HF M2 IPP	EBE	14 W	3	M2
910403392301	TBS528 2xTL5-28W HF M2 IPP	EBE	28 W	2	M2

Order Code	Full Product Name	光源数			
		装置	照明功率	量	光学类型
910403392401	TBS528 4xTL5-14W HF M2 IPP	EBE	14 W	4	M2
910403392901	TBS528 2xTL5-14W HF M8 IPP	EBE	14 W	2	M8
910403393801	TBS528 2xTL5-28W HFA M2 IPP	HFA	28 W	2	M2
910403394701	TBS528 2xTL5-28W HFP M2 FU IPP	EBP	28 W	2	M2
910403396401	TBS528 2xTL5-28W HFP WV M2 FU	EBP	28 W	2	M2
	IPC				

