



EFix TCS260 – por una oficina más ecológica

EFix adosable o suspendida

La gama de luminarias EFix TCS260 constituye una opción innovadora y económica de alumbrado de oficinas. Permite ahorrar una considerable cantidad de energía sustituyendo las antiguas instalaciones electromagnéticas por la tecnología Philips más avanzada. Su rendimiento óptico cumple las últimas normas EN-12464, lo que garantiza una calidad de luz mejorada en todas las aplicaciones. Combinado con equipos de alta frecuencia, la lámpara Philips MASTER TL5 propicia un sustancial ahorro de energía. Este ahorro se puede incrementar aún más integrando un controlador de luz diurna Luxsense en la luminaria. La familia EFix TCS260 combina las luminarias de montaje adosado y suspendido en un solo diseño. La luminaria incorpora un recuperador de flujo fácilmente desmontable que permite ajustar el haz para producir alumbrado directo o directo/indirecto. EFix TCS260 se suministra con lámparas y lista para instalar, por lo que el tiempo de instalación es mínimo. La versión EFix TBS260 de montaje empotrado completa la gama de luminarias Philips para aplicaciones de iluminación general en oficinas y tiendas.

Beneficios

- El producto más fácil de instalar de su segmento
- Diseño especial de la luminaria TL5, que resulta atractivo por su sencillez y pequeño tamaño
- Luminaria apta para oficinas que utiliza miniópticas optimizadas para lámparas TL5, máximo rendimiento

Características

- Diseño sencillo
- Lámparas MASTER TL5; adecuadas para su uso con equipos de alta frecuencia
- Mini-ópticas; rendimiento conforme a normas EN-12464
- Controlador por luz diurna Luxsense integrado disponible
- Cierre superior de fácil extracción: permite ajustar el haz para proporcionar iluminación directa o directa/indirecta

EFix adosable o suspendida

Aplicaciones

- Oficinas
- Tiendas

Especificaciones

Tipo	TCS260
Lámpara	Fluorescente: - 1 ó 2 MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Lámpara incluida	Sí (color de lámpara 830 u 840)
Equipo	Electrónico, 220 V / 50 - 60 Hz: - HFP y regulación (HFR y HFR-TD)
Óptica	Óptica brillante, doble parabólica, cerrada (C6) Óptica semibrillante, doble parabólica (D6) Óptica mate, rejillas doble parabólica, cerrada (M6) Óptica mate, rejillas transversales estriadas (M2) Haz asimétrico (A)
Conexión eléctrica	Conector Push-in, acceso desde el exterior


Color	Blanco RAL9016 (WH) Plateado RAL9006 (SI)
Opción	Sistemas de control: controlador de luz diurna Luxsense (LX) y sistema Dali
Materiales	Carcasa: acero prelacado Óptica: acero prelacado o aluminio Tapa final: policarbonato
Instalación	Individual o en línea; montaje a presión de la luminaria en soportes de techo
Accesorios	Conjunto de suspensión con cable eléctrico, ZCS260 SME WH o SI
Observaciones	Se entrega con lámparas, conector Push-in y soportes de techo

Versions



EFix adosable o suspendida

Plano de dimensiones



Product	A	B	C
TCS260 2x54W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x35W/840 HFS A WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/840 HFS A WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFS A WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x80W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x28W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm

Detalles del producto

EFix TCS260



Línea continua



EFix TCS260 versión 1 lámpara



EFix TCS260 montaje adosado



EFix adosable o suspendida

Detalles del producto



Se puede conseguir luz directa/indirecta simplemente retirando el reflector superior



La luminaria se suministra con el reflector superior para luz directa. Si se retira, se pasa a distribución directa/indirecta




La luminaria se suministra con el reflector superior para luz directa. Si se retira, se pasa a distribución directa/indirecta



Conector eléctrico para su conexión desde el exterior



Conector eléctrico para su conexión desde el exterior



Clips para montaje adosado a techo




Fácil de montar




EFix TCS260 versión 2 lámparas

EFix adosable o suspendida


Accesorios




Ordercode 61110600




Ordercode 61111300



Ordercode 61402200



Ordercode 61403900



Ordercode 61406000

EFix adosable o suspendida

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20
---------------------------------	------

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
--------------------	-----------

Información general

Marca CE	Marcado CE
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Tipo lente/cubierta óptica	No
Iluminación de emergencia	No
Marca de inflamabilidad	F
Equipo	HF estándar
Con lámpara incluida	K
Código familia de lámparas	TL5
Control integrado	No
Código de gama de producto	TCS260
Cableado interno	STD

Mecánicos y de carcasa

Color	WH
-------	----

Información general

Order Code	Full Product Name	Potencia de la lámpara	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica
61194600	TCS260 1x28W/840 HFS C6 WH	28 W	1	C6
61199100	TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	35 W	1	C6
61209700	TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	54 W	1	C6
61214100	TCS260 1x80W/840 HFS C6 WH	80 W	1	C6
61198400	TCS260 1x28W/840 HFS A WH	28 W	1	A
61203500	TCS260 1x35W/840 HFS A WH	35 W	1	A
61213400	TCS260 1x54W/840 HFS A WH	54 W	1	A
61200400	TCS260 1x35W/840 HFS D6 WH	35 W	1	D6
61210300	TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	54 W	1	D6
61211000	TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	54 W	1	M6
61219600	TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	28 W	2	C6
61223300	TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	35 W	2	C6
61231800	TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH	54 W	2	C6
61221900	TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	28 W	2	M6
61225700	TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	35 W	2	M6
61233200	TCS260 2x54W/840 HFS M6 WH	54 W	2	M6
61224000	TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	35 W	2	D6
61232500	TCS260 2x54W/840 HFS D6 WH	54 W	2	D6

