



EFix – pour un éclairage vert

EFix Plafonnier/Suspension

La gamme de luminaires Efix constitue un choix d'éclairage économique et innovant qui permet d'importantes économies d'énergie lorsque des installations à ballasts conventionnels sont remplacées par les technologies les plus récentes de Philips. Les optiques de la gamme répondent aux exigences de la norme EN-12464, assurant un éclairage de qualité améliorée dans toute application. Utilisés avec des ballasts haute fréquence, les lampes Philips MASTER TL5 permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie. Ces économies peuvent être encore accrues en utilisant un système de contrôle de lumière du jour Luxsense intégré au luminaire. Le design d'EFix est d'un concept pratique qui combine en un seul luminaire plafonnier (TCS260) et suspension (TPS260). Grâce au capot facilement amovible, le faisceau peut être ajusté pour offrir un éclairage direct ou direct/indirect. EFix est livré lampe(s) montée(s) et prêt à installer, optimisant ainsi le temps de pose du luminaire. L'encastré (TBS260) EFix complète la gamme des luminaires Philips pour l'éclairage général des bureaux, des commerces et écoles.

Avantages

- Dans son segment de marché, le produit le plus simple à installer
- Design de luminaire TL5 spécifique, séduisant par sa simplicité
- Luminaire compatible avec une application de bureau à l'aide d'une optique miniature

Fonctions

- Conception simple
- Lampes MASTER TL5 ; adaptées à une utilisation avec un appareillage haute fréquence
- Mini-optiques ; conforme aux normes EN-12464 au niveau des performances
- Contrôleur lumière du jour Luxsense intégré disponible
- Cache supérieur amovible : permet un éclairage direct ou direct et indirect grâce au réglage du faisceau

EFix Plafonnier/Suspension

Application

- Bureaux
- Magasins

Descriptions


Type	TCS260
Source lumineuse	Lampe fluorescente: - 1 x or 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Lampe incluse	Oui (lamp color 830 or 840)
Auxilliaires	Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - HFP - HFR
Optiques	C6, Optique en aluminium grand brillant, grande qualité avec ventelles tri-dimensionnelles D6, Optique en aluminium satiné, grande qualité avec ventelles tri-dimensionnelles M6, Optique en aluminium mat, grande qualité avec ventelles tri-dimensionnelles M2, Optique en aluminium mat, grande qualité avec ventelles profilées concaves en aluminium A, Optique en aluminium satiné, grand qualité sans ventelles, faisceau asymétrique

Connection	Connecteur Push-In (PI), connection externe
Couleur	Blanc, RAL9016 (WH) Gris, RAL9006 (SI)
Option	Système de gestion d'éclairage: cellule de régulation en fonction de la lumière du jour (LX)
Materiaux	Caisson: acier pré-lacqué Optique: acier pré-lacqué en aluminium Embouts: polycarbonate
Installation	Individuel ou en ligne; l'installation est réalisée par l'intermédiaire de brancards fournis
Accessoires	Kit de suspension, ZCS260 SME WH ou SI
Remarque	Livrés avec lampe(s), connecteur Push-In, et brancards

Versions




TCS260 - 35 W - HF DALI touch-switch dimming



EFix TCS260 surface-mounted luminaire with matt aluminum optic with profiled lamellae (M2)

Schéma dimensionnel



Product

TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI

TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH

Détails sur le produit



IPDP_TCS260i_0005-Detail photo




IPDP_TCS260i_0017-Detail photo



EFix Plafonnier/Suspension

Détails sur le produit




IPDP_TCS260i_0023-Detail photo



IPDP_TCS260i_0025-Detail photo



Accessoires



Ordercode 910925225011,
910925225411



Ordercode 910925225111,
910925225511

EFix Plafonnier/Suspension

Conditions d'utilisation

Convient à une commutation aléatoire	Non applicable
--------------------------------------	----------------

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20
-----------------------------	------

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
------------------	-------------

Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
-------------	-------------

Classe de protection IEC	Classe de sécurité I
--------------------------	----------------------

Cache optique/ type de l'objectif	Non
-----------------------------------	-----

Éclairage de secours	Non
----------------------	-----

Essai au fil incandescent	F
---------------------------	---

Appareillage	HF Performer Intelligent
--------------	--------------------------

Kombipack	Non
-----------	-----

Code famille de lampe	TL5
-----------------------	-----

Commande intégrée	Non
-------------------	-----

Code de la famille de produits	TCS260
--------------------------------	--------

Câblage interne	Standard
-----------------	----------

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe	Nombre de sources	
			lumineuses	Type d'optique
61315500	TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH	28, 54 W	1	D6
61333900	TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI	35, 49, 80 W	2	M2

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur
61315500	TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur
61333900	TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI	Gris argenté

