



EFix – para um escritório mais ecológico

EFix montagem à superfície TCS260

A gama de luminárias EFix TL5 é uma escolha dedicada e económica de iluminação inovadora que permite enormes poupanças energéticas quando se substitui as antigas instalações electromagnéticas pela mais recente tecnologia da Philips. O desempenho óptico da gama cumpre as mais recentes normas EN-12464, o que garante uma melhor qualidade da iluminação em todas as aplicações. Utilizadas em combinação com o equipamento de alta frequência, as lâmpadas Philips MASTER TL5 permitem a realização de enormes poupanças energéticas. É possível aumentar ainda mais estas poupanças com a utilização do controlo de luz do dia Luxsense integrado na luminária. As linhas práticas da EFix combinam com as luminárias montadas à superfície (TCS260) e suspensas (TPS262) num único design. Graças à cobertura de topo de fácil remoção da luminária, é possível regular o feixe para proporcionar iluminação directa ou directa/indirecta. A EFix é fornecida com lâmpadas e está pronta a instalar, minimizando o tempo de instalação. A EFix encastrada TBS260 completa a "gama de luminárias" da Philips para aplicações de iluminação geral em escritórios e lojas.

Benefícios

- No seu segmento é o produto mais fácil de instalar
- Design de luminária TL5 dedicada, apelativo pela sua simplicidade
- Luminária adaptável a escritórios através das mini-ópticas

Características

- Design simples
- Lâmpadas MASTER TL5; adequado para utilização com mecanismo de alta frequência
- Mini-ópticas; desempenho em conformidade com as normas EN-12464
- Controlador da luz do dia Luxsense integrado disponível
- Tampa superior facilmente amovível: permite o ajuste do feixe para proporcionar iluminação directa ou directa/indirecta

EFix montagem à superfície TCS260

Aplicação

- Escritórios
- Lojas

Especificações

Tipo	TCS260
Fonte de luz	Fluorescente: - 1 x ou 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Lâmpada incluída	Sim (cor da lâmpada 830 ou 840)
Equipamento	Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Executor Inteligente de Alta Frequência (HFP) - Executor de Alta Frequência (HFP) - Regulador de Alta Frequência (HFR)
Óptica	Óptica de brilho elevado, parabólica dupla, fechada (C6) Óptica semi-alto brilho, parabólica dupla (D6) Óptica mate, persianas parabólicas duplas, fechadas (M6) Espelho mate, persianas cruzadas e estriadas (M2) Espelho assimétrico (A)


Ligação	Conector de encaixe, a partir do exterior
Cor	Branco, RAL9016 (WH) Prateado, RAL9006 (SI)
Opção	Controlos da iluminação: Controlador da luz do dia Luxsense (LX)
Material	Caixa: aço pré-lacado Óptica: aço ou alumínio pré-lacado Tampão: policarbonato
Instalação	Individual ou em linha; encaixando a luminária nos suportes de tecto previamente apertados
Acessório	Conjunto de suspensão fornecido com cabo eléctrico, ZCS260 SME WH ou SI
Observações	Fornecido com lâmpadas, conector de encaixe e suportes de tecto

Versions



EFix montagem à superfície TCS260

Desenho dimensional



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFS A WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x80W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/840 HFS A WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x35W/840 HFS D6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 1x28W/840 HFS A WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x28W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	1300 mm	650 mm	1541 mm
TCS260 2x54W/840 HFS M6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm
TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH	1000 mm	500 mm	1241 mm

Detalhes do produto



EFix montagem à superfície TCS260

Detalhes do produto



EFix montagem à superfície TCS260


Acessórios




Ordercode 61110600



Ordercode 61111300



Ordercode 61402200



Ordercode 61403900



Ordercode 61406000

EFix montagem à superfície TCS260

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP20

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

Informações gerais

Marca CE CE

Classe de proteção IEC Classe de segurança I

Tipo de acessório de lente/difusor ótico Não

Iluminação de emergência Não

Marca de inflamabilidade F

Equipamento HF Standard

Pacote combinado K

Código da família das lâmpadas TL5

Controlo incorporado Não

Código da família de produtos TCS260

Cablagem interna STD

Dados mecânicos e de revestimento

Cor WH

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Potência da lâmpada	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
61194600	TCS260 1x28W/840 HFS C6 WH	28 W	1	C6
61199100	TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	35 W	1	C6
61209700	TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	54 W	1	C6
61214100	TCS260 1x80W/840 HFS C6 WH	80 W	1	C6
61198400	TCS260 1x28W/840 HFS A WH	28 W	1	A
61203500	TCS260 1x35W/840 HFS A WH	35 W	1	A
61213400	TCS260 1x54W/840 HFS A WH	54 W	1	A
61200400	TCS260 1x35W/840 HFS D6 WH	35 W	1	D6
61210300	TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	54 W	1	D6
61211000	TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	54 W	1	M6
61219600	TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	28 W	2	C6
61223300	TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	35 W	2	C6
61231800	TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH	54 W	2	C6
61221900	TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	28 W	2	M6
61225700	TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	35 W	2	M6
61233200	TCS260 2x54W/840 HFS M6 WH	54 W	2	M6
61224000	TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	35 W	2	D6
61232500	TCS260 2x54W/840 HFS D6 WH	54 W	2	D6

