



EFix – soluția ecologică pentru iluminatul birourilor

EFix cu montare aparentă TCS260

Gama de aparate de iluminat EFix TL5 reprezintă o soluție de iluminat performantă, cu preț accesibil, care permite realizarea unor economii semnificative de energie atunci când instalațiile vechi sunt înlocuite cu tehnologii Philips de ultimă oră. Performanțele optice ale acestei game respectă cele mai recente norme pentru iluminat în spații de birouri EN-12464, asigurând o calitate superioară a iluminatului, indiferent de aplicație. Utilizate împreună cu aparatajul de înaltă frecvență, lămpile Philips MASTER TL5 permit realizarea unor economii de energie semnificative. Aceste economii pot fi realizate în continuare prin utilizarea unui senzor pentru lumina diurnă Luxsense, integrat în aparatul de iluminat. Designul practic al gamei EFix combină aparatele pentru montaj aparent (TCS260) cu cele suspendate (TPS262). Datorită capacului demontabil, intensitatea fluxului luminos poate fi ușor ajustată, pentru a se obține iluminat direct sau direct/indirect. EFix este dotat cu surse de iluminat și este pregătit pentru instalare, reducându-se astfel timpul dedicat instalării. Aparatele EFix încastate completează gama de aparate de iluminat Philips pentru aplicații generale în birouri și magazine.

Beneficii

- Produsul cel mai ușor de instalat din segmentul său de piață
- Design dedicat al aparatului de iluminat pentru lampa TL5, atrăgător prin simplitatea sa
- Aparat de iluminat care respectă normele pentru birouri, folosind sistem optic mini

EFix cu montare aparentă TCS260

Caracteristici

- Design simplu
- Lămpi MASTER TL5; potrivite pentru utilizarea cu balast de înaltă frecvență
- Minisisteme optice; performanță în conformitate cu normele EN-12464
- Este disponibil senzorul integrat de lumină naturală, Luxsense
- Capac superior ușor detașabil: permite reglarea fasciculului luminos pentru a asigura iluminat direct sau direct/indirect

Cerere


- Birouri
- Magazine

Specificații

Tip	TCS260
Sursa de lumină	Fluorescentă: - 1 x or 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Lampă inclusă	Da (culori 830 sau 840)
Aparataj	Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - High Frequency Performer Intelligent (HFPI) - High Frequency Performer (HFP) - High Frequency Regulator (HFR)
Optică	Element optic extrem de lucios, parabolic dublu, închis (C6) Element optic semi-lucios, dublu parabolic (D6) Element optic mat, orificii duble parabolice, închis (M6) Oglindă mată, orificii în cruce, striate (M2) Oglindă asimetrică (A)
Conectare	Conector Push-in, cu apăsare din exterior

Culoare	Alb, RAL9016 (WH) Argintiu, RAL9006 (SI)
Opțiune	Dispozitiv de control al iluminatului: Controller Luxsense pentru lumină naturală (LX)
Material	Carcasă: oțel pre-lăcuit Optic: aluminiu sau oțel pre-lăcuit Capac: policarbonat
Instalare	Individuală sau în linie; fixarea corpului în sistemele de prindere cu șuruburi pentru tavan
Accesorii	Set de suspendare livrat cu cablu electric, ZCS260 SME WH sau SI
Remarci	Livrat cu sursa de iluminat, conector cu apăsare și sisteme de prindere pentru tavan

Accesorii



Ordercode 910925225011,
910925225411



Ordercode 910925225111,
910925225511

EFix cu montare aparentă TCS260

Accesorii



Ordercode 61402200



Ordercode 62212600

