SmartForm TCS/TPS460 – iluminação de classe superior num design refrescante e apelativo

SmartForm TCS461/471

Sentimo-nos bem e desempenhamos melhor as nossas funções num ambiente de trabalho agradável e confortável. Concebida para escritórios, lojas e escolas, a família SmartForm TCS/TPS460 de luminárias suspensas, para montagem em superfície e em parede combinam a iluminação topo de gama com um design perfeito e característico.Estas luminárias extremamente planas estão disponíveis com as lâmpadas MASTER TL5 e TL5 ECO nas versões rectangular e quadrada com combinações de iluminação directa/indirecta. Também podem ser utilizadas para criar linhas e estruturas de luz.Com a sua vasta gama de micro-ópticas e tampas muito eficientes e confortáveis, a SmartForm TCS/TPS460 é a solução ideal para todas as situações. Os controlos de iluminação podem ser acrescentados para maior poupança de energia.

Benefícios

- Desempenho de iluminação de classe superior que cumpre todos os requisitos do projecto
- Design refrescante
- Energeticamente eficiente

Características

- Very slim housing – only 47 mm deep
- State-of-the-art lamps
- High-efficiency optics and covers
- Possibility to add lighting controls

SmartForm TCS461/471

Aplicação

- Escritórios
- Lojas
- Escolas

Especificações

Tipo	TCS461
	TCS471 (versão colorida)
Fonte de luz	Fluorescente:
	- 1, 2, 3, 4 ou 6 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W
	- 1, 2, 3, 4 ou 6 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Lâmpada incluída	Sim, TL5 ECO (830 ou 840)
	Sim TL5 (cor da lâmpada 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 ou 840; 827/865, 827/451 ou 827/452)
	Não
Balastro	Electrónico, Alta frequência 220 - 240 V/50 - 60 Hz:
	- Dispositivo (HFP)
	- Dispositivo inteligente, de várias potências (HFP-I)
	- Regulador, 1-10 V (HFR)
	- Regulador, DALI (HFD)
	- Regulador DALI, toque e regule (HFD-T)
	- Configuração do compartimento (para disposição das linhas)
	- Extremidade de linha, monofásica (LE1), para fim de linha
	- Funcionalidade de linha, monofásica (LF1), para inserção numa linha
Tampa óptica	versão de 3, 4 lâmpadas:
	- Óptica de micro-lentes OLC de acrílico (AC-MLO)
	- Óptica de micro-lentes OLC de policarbonato (PC-MLO)

Ligação	Ligação de encaixe ou com gancho (PIP)
	Cabo, comprimento de 200 cm, com ficha CEE7 (CCE)
Opções	Iluminação de emergência: 1 hora (EL1), 3 horas (EL3)
	Controlos de iluminação:
	- Controlador da luz do dia Luxsense micro (LXM)
	- Multi-controlador ActiLume (ACL)
	Controlador de variação de cor (CVC)
	Cablagem interna isenta de PVC (PVCFR)
	Fusível europeu (FU) incluído
Materiais e cor	Compartimento: aço revestido a zinco, baseado em branco RAL9016
	Baseado opcionalmente em branco RAL9010 ou cinzento prateado RAL9006
Acessórios	Individual ou em linha; colocar a luminária com suportes de tecto pré-aparafusados
Observações	Película de protecção para proteger a óptica durante a instalação
	As luminárias de disposição em linha dedicadas (tipo LE e LF) incluem todos os cabos de ligação

Versions

Detalhes do produto



SmartForm TCS461/471

Detalhes do produto

Acessórios

Ordercode 98469599

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Philips Lighting Holding B.V. ou de seus respectivos proprietários.