



Αδιάβροχο TCW060 – απλώς φως

TCW060

Σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα, το TCW060 είναι ένα οικονομικό, συμπαγές αδιάβροχο φωτιστικό. Διατίθενται αποκλειστικές εκδόσεις για τους λαμπτήρες TL-D και TL5. Με προστασία IP65 από εισροή ξένων σωμάτων και αποκλειστική λειτουργία με ηλεκτρονικό μπάλαστ, πρόκειται για μία ανταγωνιστική και ενεργειακά αποδοτική λύση για υγρούς χώρους – έχοντας το ίδιο κόστος με εκείνο μιας ηλεκτρομαγνητικής λύσης. Ένα εύκαμπτο κλιπ οροφής διευκολύνει την εγκατάσταση και συντήρηση.

Οφέλη

- Οικονομικό, συμπαγές αδιάβροχο φωτιστικό σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα
- Με αποκλειστική λειτουργία μέσω ηλεκτρονικού μπάλαστ, πρόκειται για μία ανταγωνιστική και ενεργειακά αποδοτική λύση για υγρούς χώρους στο ίδιο κόστος με εκείνο μιας τυπικής ηλεκτρομαγνητικής λύσης
- Διατίθενται αποκλειστικές εκδόσεις για τους λαμπτήρες TL5 και TL-D

Χαρακτηριστικά

- Αποκλειστικές εκδόσεις για λαμπτήρες TL-D και TL5
- IP65
- Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
- Εύκαμπτο κλιπ οροφής

Εφαρμογή

- Υγρά περιβάλλοντα
- Κλάδος φωτισμού
- Χώροι στάθμευσης

Χαρακτηριστικά

Τύπος	TCW060	Πηγή φωτισμού	Φθορισμού:
-------	--------	---------------	------------

	- 1 ή 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 W
	- 1 ή 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας	Όχι
Μπάλαστ	Ηλεκτρονικός, 220-240 V/50-60 Hz: - Υψηλή συχνότητα (HF)
Οπτικό κάλυμμα	Πολυανθρακικό, πρισματικό (PCP)
Σύνδεση	Βιδωτός σύνδεσμος
Υλικό	Περιβλήμα: πολυανθρακικό, γκρι Κάλυμμα: πολυανθρακικό, με αντοχή στην ακτινοβολία UV Διατίθεται επίσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις Glow Wire 850 °C Κλιπ οροφής: ανοξείδωτος χάλυβας Κλιπ καλύμματος: πολυανθρακικό, γκρι ή ανοξείδωτος χάλυβας

Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε επιφάνεια Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 °C < T
Συντήρηση	Αρθρωτό κάλυμμα για εύκολη αντικατάσταση λαμπτήρα
Βασικές εφαρμογές	Υγρά περιβάλλοντα, ελαφριά βιομηχανία, χώροι στάθμευσης

