



Philips Estante TCW060

Estante TCW060

Concebida para a utilização em ambientes exigentes, a TCW060 é uma luminária estante compacta e económica. Estão disponíveis versões para lâmpadas TL-D e TL5. Com protecção até ao nível IP65 e com funcionamento através de balastro electrónico, trata-se de uma solução com poupança de energia competitiva para espaços húmidos – com o mesmo custo que uma solução electromagnética. Um grampo flexível de fixação ao tecto permite uma instalação e uma manutenção fáceis.

Benefícios

- Luminária económica, à prova de água, compacta concebida para ambientes exigentes
- Funciona unicamente através do equipamento electrónico, trata-se de uma solução com poupança de energia competitiva para espaços húmidos, com o mesmo custo de uma solução electromagnética padrão.
- Estão disponíveis versões para lâmpadas TL5 e TL-D

Características

- Versões para lâmpadas TL-D e TL5
- IP65
- Controlo electrónico
- Clip de tecto flexível

Aplicação

- Ambientes húmidos
- Indústria de iluminação
- Garagens

Especificações

Estanque TCW060

Tipo	TCW060
Fonte de luz	Fluorescente: - 1 ou 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W - 1 ou 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 W
Lâmpada incluída	Não
Balastro	Electrónico, 220-240 V/50-60 Hz: - Alta frequência (HF)
Tampa óptica	Policarbonato, prismático (PCP)
Ligação	Conector de parafuso (SCREW)

Material	Compartimento: policarbonato, cinzento Tampa: policarbonato, resistente a UV Grampos de fixação ao tecto: aço inoxidável Grampos de fixação da tampa: policarbonato, cinzento
Instalação	Montagem em superfície Temperatura de funcionamento: $-5^{\circ}\text{C} < T$
Manutenção	Tampa com dobradiças para fácil substituição da lâmpada
Principais utilizações	Ambientes húmidos, indústrias ligeiras, garagens

