



Soluție de iluminat etanșă

TCW060

Conceput pentru utilizarea în medii solicitante, TCW060 este un aparat de iluminat economic, compact și etanș la apă. Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL-D și TL5. Cu protecție împotriva apei și prafului IP65 și funcționând numai pe bază de echipamente electronice, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede – la același preț ca și o soluție electromagnetă. O clemă flexibilă pentru tavan face posibilă instalarea și întreținerea ușoară.

Beneficii

- Aparat de iluminat economic, compact și etanș la apă, conceput pentru utilizare în mediile solicitante
- Operând numai pe bază de aparataj electronic, aceasta este o soluție eficientă energetic pentru spațiile umede la același preț ca și o soluție standard electromagnetă.
- Variante dedicate sunt disponibile pentru lămpi TL5 și TL-D.

Caracteristici

- Variante dedicate pentru lămpi TL-D și TL5
- IP65
- Aparataj electronic
- Clemă flexibilă pentru tavan

Cerere

- Medii cu umiditate
- Industria ușoară
- Garaje pentru parcare

Specificații

Tip	TCW060	Sursa de lumină	Lămpi fluorescente:
-----	--------	-----------------	---------------------

	- 1 or 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W
	- 1 or 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 W
Lampa este inclusă	Nu
Balast	Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Frecvență înaltă (HF)
Difuzor	Polycarbonat, prismatic (PCP)
Conexiune	Conector SCREW (SCREW)
Material	Carcasă: polycarbonat, gri Capac: polycarbonat, rezistent la raze UV Cleme pentru tavan: oțel inoxidabil Cleme pentru difuzor: polycarbonat, gri

Instalare	Montaj pe suprafețe Temperatură de funcționare: -5°C < T
Întreținere	Difuzorul se poate prinde în balamale, pentru înlocuirea mai ușoară a lămpii
Principalele aplicații	Medii umede, industrii ușoare, garaje pentru parcat

