PHILIPS

Lighting



# Vattentät belysningslösning

## TCW060

TCW060 är en ekonomisk, kompakt och vattentät armatur för krävande miljöer. Armaturen finns i utförande för både TL-D- och TL5-lysrör. Armaturen, som har kapslingsklass IP65, finns endast i utförande med HF-don. TCW060 är en konkurrenskraftig och energibesparande belysningslösning för våta utrymmen – till samma kostnad som en belysningslösning med EM-don. En flexibel takklämma underlättar installation och underhåll.

### Fördelar

- En ekonomisk, kompakt och vattentät armatur som utformats för krävande miljöer
- Den här energieffektiva, konkurrenskraftiga lösningen för våtutrymmen används endast med elektroniska driftdon men kostar lika lite som en standardlösning med elektromagneter
- Det finns skräddarsydda utföranden för TL-5- och TLD-lampor

### Funktioner

- Skräddarsydda utföranden för TL-D- och TL5-lampor
- IP65
- Elektronisk utrustning
- Flexibel takklämma

### Användning

- Våtutrymmen
- Lätt industri
- Parkeringshus

## specifikationer

| | |
|---|---|
| **Armatur** | TCW060 |

| | |
|---|---|
| **Ljuskälla** | Lysrör: |
| | - 1 eller 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W |

# TCW060

| | |
|---|---|
| | - 1 eller 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 W |
| **Levereras med ljuskälla** | Nej |
| **Driftdon** | Elektroniskt, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: |
| | - HF-don (HF) |
| **Kupa** | Polykarbonat, prismatisk (PCP) |
| **Anslutning** | Skruvanslutning (SCREW) |
| **Material** | Armaturhus: polykarbonat, grått |
| | Kupa: polykarbonat, UV motståndigt |
| | Takklämmor: rostfritt stål |
| | Klämmor till kupa: polykarbonat, grått |

| | |
|---|---|
| **Installation** | Utanpåliggande montage |
| | Drifttemperatur: -5ºC < T |
| **Underhåll** | Kupan har gångjärn – det underlättar lysrörsbyte |
| **Användningsområden** | Våta miljöer, industrier, parkeringshus |


## Versions



**TCW060 - TL5 - 28-54 W - HF**

**Performer Intelligent**

## Måttskiss




| Product | A | B |
|---|---|---|
| TCW060 1xTL5-35W HFS | 1000 mm | 1515 mm |

## Produktinformation

**Fäste för nerpendlat montage**





# TCW060

## Produktinformation



**IPDP_TCW060i_0005-Detail photo**



© 2020 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.