



Kedap air TCW060 – hanya cahaya

TCW060 C

Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, TCW060 adalah luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5. Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah – dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.

Benefits

- Luminer ekonomis, kompak, tahan air yang dirancang untuk penggunaan pada lingkungan tuntutan
- Beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik standar.
- Versi khusus tersedia untuk lampu TL5 dan TL-D.

Features

- Housing khusus untuk jenis TLD dan TL5
- Sepenuhnya sesuai dengan standar perlindungan dari masuknya debu dan air IP65 yang memberikan perlindungan terhadap dampak kelembapan dan debu yang sedang hingga berat
- Tersedia dalam 1 dan 2 lampu versi TL-D dan TL5
- Driver HF elektronik adalah driver hemat energi dan menghasilkan lebih sedikit kebisingan dan kedipan
- Alat yang mudah digunakan dapat memastikan fleksibilitas pemasangan dan kemudahan dalam pemeliharaan

TCW060 C

Application

- Parkir mobil
- Gudang
- Aplikasi industri umum
- Industri makanan dan minuman

Specifications

Jenis	TCW060
Sumber cahaya	Neon: - 1 atau 2 x TL5/G5/28 W - 1 atau 2 x TL-D/G13/18, 36 W
Lampu disertakan	Tidak
Ballast	Elektronik, 220-240 V/50 - 60 Hz: - Frekuensi tinggi (HF)
Penutup optik	Polikarbonat
Sambungan	Konektor sekrup

Bahan	Housing: polikarbonat, abu-abu Penutup: polikarbonat, tahan UV Klip plafon: baja anti karat Mencakup klip: polikarbonat, abu-abu
Pemasangan	Pemasangan permukaan Suhu pengoperasian: -15°C < T
Perawatan	Penutup yang dapat digantung untuk penggantian lampu yang mudah
Aplikasi utama	Lingkungan basah, industri ringan, parkir

Versions



Lumener kedap air pemasangan permukaan/gantung TCW060 untuk lampu neon TL-D




Lumener kedap air pemasangan permukaan/gantung TCW060 untuk lampu neon TL5



Lumener kedap air pemasangan permukaan/gantung TCW060 untuk lampu neon TL5

TCW060 C


Dimensional drawing



Product	A	B
TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V	900 mm	1270 mm

A

Product	A	B
TCW060 C 2xTL5-28W HF 220V	800 mm	1215 mm



Product	A	B
TCW060 C 1xTL5-28W HF 220V	800 mm	1215 mm

Product details

Braket gantung



Klip penutup



TCW060 C

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk 220 V

Informasi Umum

Alat HF

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Kode kelompok lampu	Daya lampu	Jumlah sumber cahaya
910403630029	TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V	TL-D	36 W	2
910403630030	TCW060 C 1xTL5-28W HF 220V	TL5	28 W	1

Order Code	Full Product Name	Kode kelompok lampu	Daya lampu	Jumlah sumber cahaya
910403630031	TCW060 C 2xTL5-28W HF 220V	TL5	28 W	2

