



Giải pháp chiếu sáng chống ngập nước

TCW060 C

Được thiết kế để sử dụng trong môi trường có yêu cầu cao, TCW060 là bộ đèn chống nước tiết kiệm và nhỏ gọn. Có sẵn các phiên bản dành riêng cho bóng đèn TL-D và TL5. Được bảo vệ chống xâm nhập cấp độ IP65 và chỉ vận hành trên bộ điều khiển điện tử, đây là giải pháp tiết kiệm năng lượng cạnh tranh dành cho các không gian ẩm ướt – với chi phí bằng với giải pháp điện tử. Kẹp trần linh hoạt cho phép dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

Lợi ích

- Bộ đèn chống nước tiết kiệm, nhỏ gọn được thiết kế để sử dụng trong môi trường có yêu cầu cao
- Chỉ vận hành trên bộ điều khiển điện tử, đây là giải pháp tiết kiệm năng lượng cạnh tranh dành cho các không gian ẩm ướt với chi phí bằng với giải pháp điện tử tiêu chuẩn
- Có sẵn các phiên bản dành riêng cho bóng đèn TL5 và TL-D

Tính năng

- Vỏ đèn chuyên dụng cho TLD và cho các loại TL5
- Hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ chống xâm nhập IP65 – bảo vệ chống lại sự tác động từ trung bình đến mạnh của hơi ẩm và bụi
- Có sẵn phiên bản TL-D và TL5 1 bóng đèn và 2 bóng đèn
- Bộ điều khiển HF điện tử tiết kiệm năng lượng và giảm tiếng ồn và nhấp nháy
- Kẹp để sử dụng đảm bảo sự linh hoạt trong lắp đặt và dễ bảo trì

Ứng dụng

- Bãi đỗ xe
- Nhà kho
- Ứng dụng trong công nghiệp nói chung
- Ngành thực phẩm và đồ uống

Thông số kỹ thuật

TCW060 C

Loại	TCW060
Nguồn sáng	Huỳnh quang: - 1 hoặc 2 x TL5 / G5 / 28 W - 1 hoặc 2 x TL-D / G13 / 18, 36 W
Kèm theo bóng đèn	Không
Chấn lưu	Điện tử, 220-240 V / 50-60 Hz: - Tần số cao (HF)
Nắp thấu quang	Polycarbonate
Kết nối	Đầu nối vít


Vật liệu	Vỏ: polycarbonate, xám Nắp: polycarbonate, chống UV Kẹp trần: thép không gỉ Kẹp nắp: polycarbonate, xám
Lắp đặt	Lắp nổi Nhiệt độ vận hành: -15°C < T
Bảo trì	Nắp có thể gắn bản lề cho phép thay bóng đèn dễ dàng
Các ứng dụng chính	Môi trường ướt, các ngành công nghiệp nhẹ, bãi đỗ xe

Phiên bản




TCW060 C 2xTL

Bản vẽ kích thước




Product	A	B
TCW060 C 1xTL-D18W HF 220V	350 mm	660 mm
TCW060 C 1xTL-D36W HF 220V	900 mm	1270 mm



Product	A	B
TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V	900 mm	1270 mm

TCW060 C

Bản vẽ kích thước



Product	A	B
TCW060 C 2xTL5-28W HF 220V	800 mm	1215 mm

Product	A	B
TCW060 C 1xTL5-28W HF 220V	800 mm	1215 mm

Chi tiết sản phẩm

IPDP_TCW060c_0001-Detail photo



IPDP_TCW060c_0003-Detail photo

