



Rozšířené designové možnosti

MASTER TL5 (kruhové)

Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

Výhody

- Úzká 16mm trubice umožňuje tvorbu extrémně plochých svítidel
- Umožňuje vytvářet atraktivní kruhové tvary
- Vysoká měrná účinnost světelného zdroje
- Dobré podání barev
- Vyšší průměrná účinnost systému

Vlastnosti

- Dokonalý kruhový tvar
- Vysoce účinná třípásmová fluorescenční vrstva
- Navrženo pro použití s elektronickým předřadníkem
- Amalgámová technologie (pouze 55 a 60 W)

Aplikace

- Přináší výhody osvětlení TL5 do ještě většího počtu atraktivních použití
- Vhodné pro široký rozsah profesionálních a poloprofesionálních použití
- Ideální pro použití v obchodech, kancelářích a veřejných prostorech s netradičním rozložením
- Amalgámové světelné zdroje 55 W a 60 W jsou omezeně vhodné pro aplikace se stmíváním

MASTER TL5 (kruhové)

Varování a bezpečnost


- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



LPR TL5-C8

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Obecné informace	
Patice krytky	2GX13
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	81
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	C-T5
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg

Obecné informace

MASTER TL5 (kruhové)

Order Code	Full Product Name	Nominální životnost
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	12 000 h

Order Code	Full Product Name	Nominální životnost
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	-

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Barevné konstrukce	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,44	0,403	Teplá bílá (WW)	3000 K	76 lm/W	4 210 lm
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,38	0,38	Studená bílá (CW)	4000 K	83 lm/W	5 000 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Spotřeba energie
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,550 A	55,7 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Spotřeba energie
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,470 A	60,6 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	56 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	61 kWh

