



Uitgebreide ontwerpmogelijkheden

MASTER TL5 Circular

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

Voordelen

- Dankzij de dunne buis van 16 mm kunnen zeer platte armaturen worden gerealiseerd
- Hoge specifieke lichtstroom tot 83 lm/W
- Goede kleurweergave: $R_a > 80$
- Weinig afzwarting, zelfs bij lage temperatuur

Kenmerken

- Perfecte cirkelvorm
- Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating
- Specifiek ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's
- Kan ontstoken worden bij -15 tot +50 °C
- Amalgaamtechnologie

Toepassing


- Brengt de ontwerp- en prestatievoordelen van de compacte 'TL'5 serie binnen het bereik van nog meer toepassingen
- Geschikt voor diverse professionele en semi-professionele toepassingen
- Ideaal voor winkels, kantoren en openbare ruimten

MASTER TL5 Circular

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Algemene informatie	
Lampvoet	2GX13
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	81
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	C-T5
Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4 mg

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Nominale levensduur
8711500642790	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	12.000 hr

Order Code	Full Product Name	Nominale levensduur
8711500642615	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	-

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Gecorreleerde		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
				Kleuraanduiding	kleurtemperatuur (nom)		
8711500642790	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	0,44	0,403	Warmwit (WW)	3000 K	76 lm/W	4.210 lm
8711500642615	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	83 lm/W	5.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

MASTER TL5 Circular

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8711500642790	MASTER TL5 Circular 55W/830	0,550 A	55,7 W
	1CT/10		

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8711500642615	MASTER TL5 Circular 60W/840	0,470 A	60,6 W
	1CT/10		

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500642790	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	56 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500642615	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	61 kWh

