

# Erittäin tehokas loistelamppu

## MASTER TL5 High Efficiency

Tällä TL5-lampulla (putken halkaisija 16 mm) on korkea valotehokkuus, minkä ansiosta energiankulutus on alhainen. High Efficiency TL5 -lampulla on erinomainen valovirran pysyvyys ja hyvä värintoisto. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, julkiset ja virastorakennukset, oppilaitokset, sairaalat ja urheiluvalaistus sisätiloissa.

### Hyödyt

- Järjestelmää voidaan pienentää, maksimaalinen valaisimien suunnitteluvapaus
- Lampun pituuksien ansiosta asennus kattomoduulijärjestelmiin onnistuu helposti
- Suuri lamppu- ja valaisinteho

### Ominaisuudet

- Suuri lampputeho, jopa 105lm/W
- Suunniteltu käytettäväksi elektronisten liitäntälaitteiden kanssa
- Korkein valonvirta noin 35 °C:ssa vapaassa poltossa kanta ylöspäin

### Käyttökohteet

- Toimistot, myymälät, julkiset rakennukset, teollisuus. Suora valaistus kaikkialla, missä vaaditaan korkealaatuista ja energiaa säästävää valaistusratkaisua

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


# MASTER TL5 High Efficiency

## Versions



LPPR TL5-HE8

## Mittapiirros




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40 | 17 mm | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |
| MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40 | 17 mm | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |
| MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40 | 17 mm | 1 149,0 mm | 1 156,1 mm | 1 153,7 mm | 1 163,2 mm |

| | |
|---|---|
| **Yleistä tietoa** | |
| **Kanta** | G5 |
| **Ohjausjärjestelmät ja himmennys** | |
| **Himmennettävä** | Kyllä |
| **Mekaaniset tiedot ja runko** | |
| **Hehkulampun muoto** | T5 |
| **Merkinnät ja luokitukset** | |
| **Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)** | 1,2 mg |

## Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code | Full Product Name | Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | Värimerkki | Vastaava värilämpötila (nim.) | Värintoistoindeksi (CRI) | Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | Valovirta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927926084055 | MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40 | 0,38 | 0,38 | Kylmä valkoinen (CW) | 4000 K | 80 | 86 lm/W | 1 200 lm |
| 927926086555 | MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40 | 0,313 | 0,337 | Viileä päivänvalo | 6500 K | 82 | 80 lm/W | 1 125 lm |

# MASTER TL5 High Efficiency

| Order Code | Full Product Name | Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | Värimerkki | Vastaava värilämpötila (nim.) | Värintoistoindeksi (CRI) | Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | Valovirta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927926586555 | MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40 | 0,313 | 0,337 | Viileä päivänvalo | 6500 K | 82 | 90 lm/W | 2 500 lm |

## Käyttö- ja sähkötiedot

| Order Code | Full Product Name | Lampun virta (nim.) | Virrankulutus |
|---|---|---|---|
| 927926084055 | MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40 | 0,165 A | 14,0 W |
| 927926086555 | MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40 | 0,165 A | 14,0 W |

| Order Code | Full Product Name | Lampun virta (nim.) | Virrankulutus |
|---|---|---|---|
| 927926586555 | MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40 | 0,170 A | 28,1 W |

## Merkinnät ja luokitukset

| Order Code | Full Product Name | Energiankulutus kWh/1000 h |
|---|---|---|
| 927926084055 | MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40 | 14 kWh |
| 927926086555 | MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40 | 14 kWh |

| Order Code | Full Product Name | Energiankulutus kWh/1000 h |
|---|---|---|
| 927926586555 | MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40 | 29 kWh |

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.