



Đèn huỳnh quang hiệu suất cao

Đèn MASTER TL5 High Efficiency

Đèn TL5 với đường kính ống 16 mm có hiệu suất chiếu sáng cao, nên tiêu thụ năng lượng ít. Đèn TL5 hiệu suất cao có khả năng duy trì quang thông tốt và độ hoàn màu tốt. Phạm vi ứng dụng là văn phòng, công nghiệp, tòa nhà công cộng và chính phủ, trường học, bệnh viện và chiếu sáng thể thao trong nhà.

Lợi ích

- Người dùng có thể thu nhỏ hệ thống chiếu sáng hoặc tùy ý thiết kế không giới hạn
- Độ dài đèn giúp lắp vào hệ thống đèn trần kiểu mô-dun một cách dễ dàng
- Quang hiệu cao và hiệu suất bộ đèn cao

Tính năng

- Mỏng hơn 40% và ngắn hơn 5 cm so với đèn TL-D tương ứng
- Quang hiệu cao, lên tới 104 lm/W
- Thiết kế đặc biệt để hoạt động với bộ điều khiển điện tử
- Quang thông tối đa đạt được ở khoảng 35°C với kiểu vị trí dissip tự do

Ứng dụng

- Lý tưởng cho các bộ đèn lắp âm, lắp nổi và treo để chiếu sáng văn phòng, cửa hiệu, trường học, tòa nhà công cộng và công nghiệp (trần thấp), bất cứ nơi đâu đòi hỏi hiệu suất và chất lượng chiếu sáng

Cảnh báo và An toàn

- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.