



Verdens klareste lysrør

MASTER TL5 High Output

Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Fordeler

- Tillater miniatyrisering av system og maksimal frihet i armaturdesign
- Lampelengdene er definert for lett installasjon i takmodul-systemer
- Optimalisert for installasjoner som trenger høy lysytelse
- Så godt som konstant lysmengde med ypperlig opprettholdelse av lysmengde (gjennom levetiden)
- God fargegjengivelse

Funksjoner

- 40% tynnere enn eksisterende TL-D lamper
- Designet for høy lysmengde og system-miniatyrisering
- Høyeffektiv 3-bånds fluorescerende belegg kombinert med 'precoat'
- Spesielt designet for bruk med elektronisk styring og godt egnet for dimming
- Maksimal lysytelse oppnås ved ca. 35°C i frittlysende posisjon dersom elektronisk HF ballast uten ekstra elektrodevarming anvendes
- Tenner fra -15° til +50°C
- Endestykke har grønn endestykker for å vise at lampen kan resirkuleres

MASTER TL5 High Output

Søknad

- Kombinasjon av en kompakt TL5 lampe og høy lysytelse fra HO gir spennende muligheter for arkitektonisk belysning og kundetilpassete løsninger
- Gir økonomiske løsninger med belysning fra høye tak i butikker, industri og varehus
- Høy lysmengde gir optimalt resultat i estetiske hengelamper og møbelmonterte armaturer i kontorer, verksteder, restauranter og resepsjonsområder

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR TL5-HO8

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

MASTER TL5 High Output

