



Världens ljusaste lysrörsbelysning

MASTER TL5 HO

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. TL5 HO-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

Fördelar


Funktioner

Användning

Varning och Säkerhet

MASTER TL5 HO

Måttskiss



Product

MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40
MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40
MASTER TL5 HO 49W/840 UNP/40
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40
MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40
MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40
MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40
MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40
MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40
MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40
MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40
MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40
MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO

Användning och godkännande

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) 1,4 mg

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Allmän information

Socket G5

Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom) 30000 h

LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning 97 %

LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning 84 %

LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning 99 %

LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning 99 %

LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning 99 %

LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning 99 %

Systembeskrivning Högt Ljusflöde (HO)

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex (max) 85

Färgåtergivningsindex (min) 80

LLMF-klassad 12 000 tim 92 %

LLMF-klassad 2 000 tim 96 %

LLMF-klassad 20 000 tim 90 %

LLMF-klassad 4 000 tim 95 %

LLMF-klassad 6 000 tim 94 %

LLMF-klassad 8 000 tim 93 %

Mekanik och armaturhus

Lampform T5

Temperatur

Temperatur (nom) 35 °C

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/	
		1 000 tim	Energieffektivitetsetikett (EEL)
63752955	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	54 kWh	A+
63954755	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40	54 kWh	A+
63758155	MASTER TL5 HO 49W/840 UNP/40	54 kWh	A+
63956155	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40	54 kWh	A+
64389655	MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40	54 kWh	A+
63698055	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	25 kWh	A
63958555	MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40	25 kWh	A
63704855	MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	25 kWh	A
63960855	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40	25 kWh	A
63962255	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40	42 kWh	A+
63722255	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40	42 kWh	A+
63964655	MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40	42 kWh	A+
63734555	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	59 kWh	A+
64316255	MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/40	59 kWh	A+
63740655	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	59 kWh	A+
64318655	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40	59 kWh	A+
64436755	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	88 kWh	A
71040655	MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40	88 kWh	A
64438155	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	88 kWh	A
71045155	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40	88 kWh	A

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
63752955	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	0,255 A	49,2 W
63954755	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40	0,255 A	49,2 W
63758155	MASTER TL5 HO 49W/840 UNP/40	0,255 A	49,2 W
63956155	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40	0,255 A	49,2 W
64389655	MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40	0,255 A	49,2 W
63698055	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	0,295 A	22,5 W
63958555	MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40	0,295 A	22,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
63704855	MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	0,295 A	22,5 W
63960855	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40	0,295 A	22,5 W
63962255	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40	0,325 A	38,0 W
63722255	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40	0,325 A	38,0 W
63964655	MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40	0,325 A	38,0 W
63734555	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	0,455 A	54,1 W
64316255	MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/40	0,455 A	54,1 W

MASTER TL5 HO

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
63740655	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	0,455 A	54,1 W
64318655	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40	0,455 A	54,1 W
64436755	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	0,530 A	79,8 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
71040655	MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40	0,530 A	79,8 W
64438155	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	0,530 A	79,8 W
71045155	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40	0,530 A	79,8 W

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product			Korrelerad	
	Name	Färgkod	Färgbeteckning	färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)
63752955	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	830	Varmvit (WW)	3000 K	82
63954755	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40	830	Varmvit (WW)	3000 K	82
63758155	MASTER TL5 HO 49W/840 UNP/40	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
63956155	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
64389655	MASTER TL5 HO 49W/865 5 1SL/40	865	Kallt dagsljus	6500 K	82
63698055	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	830	Varmvit (WW)	3000 K	82
63958555	MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40	830	Varmvit (WW)	3000 K	82
63704855	MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	840	Kallvit (CW)	4000 K	82

Order Code	Full Product			Korrelerad	
	Name	Färgkod	Färgbeteckning	färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)
63960855	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
63962255	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40	830	Varmvit (WW)	3000 K	82
63722255	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
63964655	MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
63734555	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	830	Varmvit (WW)	3000 K	85
64316255	MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/40	830	Varmvit (WW)	3000 K	85
63740655	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	840	Kallvit (CW)	4000 K	85
64318655	MASTER TL5 HO 54W/840	840	Kallvit (CW)	4000 K	85

MASTER TL5 HO

Order Code	Full Product		Korrelerad färgtemperatur Färgåtergivningsindex		
	Name	Färgkod	Färgbeteckning	(nom)	(nom)
	0				
	1SL/40				
64436755	MASTER TL5 HO 80W/83	830	Varmvit (WW)	3000 K	82
	0				
	UNP/40				
71040655	MASTER TL5 HO 80W/83	830	Varmvit (WW)	3000 K	82

Order Code	Full Product		Korrelerad färgtemperatur Färgåtergivningsindex		
	Name	Färgkod	Färgbeteckning	(nom)	(nom)
	0				
	1SL/40				
64438155	MASTER TL5 HO 80W/84	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
	0				
	UNP/40				
71045155	MASTER TL5 HO 80W/84	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
	0				
	1SL/40				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	LLMF-klassad 16 000 tim	Ljusutbyte			
			LLMF- (@ max lumen, märkvärde) (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
63752955	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	91 %	99 lm/W	89 lm/W	4900 lm	4375 lm
63954755	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40	91 %	99 lm/W	89 lm/W	4900 lm	4375 lm
63758155	MASTER TL5 HO 49W/840 UNP/40	90 %	99 lm/W	89 lm/W	4900 lm	4375 lm
63956155	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40	90 %	99 lm/W	89 lm/W	4900 lm	4375 lm
64389655	MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40	91 %	92 lm/W	83 lm/W	4550 lm	4075 lm
63698055	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	91 %	87 lm/W	76 lm/W	1950 lm	1700 lm
63958555	MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40	91 %	87 lm/W	76 lm/W	1950 lm	1700 lm
63704855	MASTER TL5 HO	91 %	87 lm/W	76 lm/W	1950 lm	1700 lm

Order Code	Full Product Name	LLMF-klassad 16 000 tim	Ljusutbyte			
			LLMF- (@ max lumen, märkvärde) (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
	24W/840 UNP/40					
63960855	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40	91 %	87 lm/W	76 lm/W	1950 lm	1700 lm
63962255	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40	91 %	92 lm/W	82 lm/W	3500 lm	3100 lm
63722255	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40	91 %	92 lm/W	82 lm/W	3500 lm	3100 lm
63964655	MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40	91 %	92 lm/W	82 lm/W	3500 lm	3100 lm
63734555	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	91 %	93 lm/W	83 lm/W	5000 lm	4500 lm
64316255	MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/40	91 %	93 lm/W	83 lm/W	5000 lm	4500 lm
63740655	MASTER TL5 HO	91 %	93 lm/W	83 lm/W	5000 lm	4500 lm

MASTER TL5 HO

Order Code	Full Product Name	LLMF- klassad 16 000 tim	Ljusutbyte		Ljusflöde (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
			lumen, märkvärde (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)		
	54W/840 UNP/40					
64318655	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40	91 %	93 lm/W	83 lm/W	5000 lm	4500 lm
64436755	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	91 %	88 lm/W	82 lm/W	7000 lm	6550 lm
71040655	MASTER TL5 HO	91 %	88 lm/W	82 lm/W	7000 lm	6550 lm

Order Code	Full Product Name	LLMF- klassad 16 000 tim	Ljusutbyte		Ljusflöde (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
			lumen, märkvärde (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)		
	80W/830 1SL/40					
64438155	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	91 %	88 lm/W	82 lm/W	7000 lm	6550 lm
71045155	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40	91 %	88 lm/W	82 lm/W	7000 lm	6550 lm

