



Splitterfritt lysrör

MASTER TL5 HO Secura

TL5 High Output Secura (rördiameter 16 mm) har en skyddsbeläggning som håller samman glas- och lampkomponenter om ljuskällan skulle gå sönder, och känns lätt igen på en blå ring i ena änden. Användningsområden inkluderar alla platser där glassplitter kan störa verksamheten och kan påverka produkt- och personsäkerhet, t ex inom livsmedelsindustrin. Ljuskällan uppfyller normerna enligt HACCP samt kriterierna för HACCP-certifiering.

Fördelar

Funktioner

Användning


Varning och Säkerhet

Versions



MASTER TL5 HO Secura

Måttskiss



Product

MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Användning och godkännande

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) 1,4 mg

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Allmän information

Socket G5
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom) 30000 h
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning 97 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning 84 %
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning 99 %
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning 99 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning 99 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning 99 %
Systembeskrivning Högt Ljusflöde (HO)

Ljusteknik

Färgkod 840
Färgbeteckning Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom) 4000 K
Färgåtergivningsindex (max) 85
Färgåtergivningsindex (min) 80
Färgåtergivningsindex (nom) 82
LLMF-klassad 12 000 tim 92 %
LLMF-klassad 16 000 tim 91 %
LLMF-klassad 2 000 tim 96 %
LLMF-klassad 20 000 tim 90 %
LLMF-klassad 4 000 tim 95 %
LLMF-klassad 6 000 tim 94 %
LLMF-klassad 8 000 tim 93 %

Mekanik och armaturhus

Lampform T5

Temperatur

Temperatur (nom) 35 °C

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/	
		1 000 tim	Energieffektivitetsetikett (EEL)
95227155	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40	54 kWh	A+
95235655	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40	88 kWh	A

MASTER TL5 HO Secura

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde)	
			(min)	
95227155	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40	0,255 A	49,2 W	

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde)	
			(min)	
95235655	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40	0,530 A	79,8 W	

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (@)		Ljusflöde	
		max lumen, märkvärde (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)	(märkvärde) (nom)
95227155	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40	99 lm/W	89 lm/W	4375 lm	4375 lm
95235655	MASTER TL5 HO SECURA	88 lm/W	82 lm/W	6550 lm	6550 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (@)		Ljusflöde	
		max lumen, märkvärde (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)	(märkvärde) (nom)
	80W/840 UNP/40				

