



Världens mest effektiva och ljusa lysrörsbelysning

MASTER TL5 HO Eco

Den här extremt effektiva TL5-lampan (rördiameter 16 mm) ger avsevärda energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. TL5 HO Eco-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och butiksmiljöer.

Fördelar

- Spara upp till 10 % energi endast genom att byta ut lampan
- Samma ljuskvalitet som MASTER TL5 HO-lampor
- Alla fördelar som vanliga TL5-lampor har

Funktioner

- Högt ljusutbyte upp till 109 lm/W
- Upp till 10 % lägre energiförbrukning jämfört med MASTER TL5 HO standardlampor

Användning

- Erbjuder en kostnadseffektiv belysningslösning vid höga takhöjder i butik och industrilokaler
- Det höga ljusflödet ger optimala resultat i vackra nedpendlade och möbelmonterade armaturer på kontor, samt i verkstäder, restauranger och receptioner

MASTER TL5 HO Eco

Varning och Säkerhet

- Minskad energiförbrukning kan bara uppnås med strömstyrda driftdon.
- Lamporna fungerar utmärkt med effektstyrda driftdon, men ljusutbytet kan bli upp till 10 % högre.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR TL5ECO PHL

Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm
20=24W/830 UNP/40					

