



# illuminazione fluorescente efficiente con resa dei colori migliorata

## MASTER TL-D Super 80

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

### Vantaggi

- Buona resa dei colori
- Efficacia relativamente elevata, sia inizialmente che durante il ciclo di vita della lampada, con mantenimento lumen elevato
- Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda

### Caratteristiche

- Rivestimento fluorescente trifosforo altamente efficiente
- Emissione luminosa iniziale elevata rispetto alle lampade Standard Colors
- Basso contenuto di mercurio
- Possibilità di utilizzo con alimentatore convenzionale o elettronico
- Efficacia elevata ottenuta tramite alimentatore elettronico

### Applicazione

- Adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per lampade fluorescenti TL-D in applicazioni quali scuole, uffici, negozi, stabilimenti produttivi, ecc.

## MASTER TL-D Super 80

### Warnings and safety


- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Versions



# MASTER TL-D Super 80

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	28 mm	1047,0 mm	1054,1 mm	1051,7 mm	1061,2 mm
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

# MASTER TL-D Super 80

## Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25	28 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1778 mm
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

### Informazioni generali

Attacco	G13
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	20000 h
Vita al 10% di guasti (Nom)	12000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	15000 h
LSF 12000 h specificato	89 %
LSF 16000 h specificato	33 %
LSF 2000 h specificato	99 %
LSF 20000 h specificato	2 %

### Dati tecnici di illuminazione

LLMF 12000 h specificato	92 %
LLMF 16000 h specificato	91 %
LLMF 2000 h specificato	96 %
LLMF 20000 h specificato	90 %
LLMF 4000 h specificato	95 %
LLMF 6000 h specificato	94 %
LLMF 8000 h specificato	93 %

### Meccanica e corpo

Forma lampadina	T8
-----------------	----

### Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C
------------------------------------	-------

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h	Marchio di efficienza energetica (EEL)	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	22 kWh	A	2,0 mg
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	22 kWh	A	2,0 mg
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	22 kWh	A	2,0 mg
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	22 kWh	A	2,0 mg
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	22 kWh	A	2,0 mg
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	36 kWh	A	2,0 mg
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	36 kWh	A	2,0 mg
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	36 kWh	A	2,0 mg
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	36 kWh	A	2,0 mg
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	42 kWh	A	2,0 mg
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	68 kWh	A	2,0 mg
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	68 kWh	A	2,0 mg
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	68 kWh	A	2,0 mg
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	68 kWh	A	2,0 mg
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	68 kWh	A	2,0 mg
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	19 kWh	B	2,0 mg
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	19 kWh	B	2,0 mg
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	19 kWh	B	2,0 mg
91731400	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25	19 kWh	B	2,0 mg
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	28 kWh	A	2,0 mg
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	28 kWh	A	2,0 mg
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg

## MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h	Marchio di efficienza energetica (EEL)	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
91739000	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	43 kWh	A	2,0 mg
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	45 kWh	A	2,0 mg
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	81 kWh	A	3,0 mg
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	17 kWh	B	2 mg

### Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	0,360 A	18,0 W
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	0,360 A	18,0 W
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	0,360 A	18 W
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	0,360 A	18 W
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	0,360 A	18,0 W
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	0,360 A	30,0 W
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	0,360 A	30,0 W
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	0,360 A	30,0 W
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	0,360 A	30,0 W
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	0,440 A	36,0 W
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	0,440 A	36,0 W
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,440 A	36,0 W
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	0,440 A	36,0 W
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0,440 A	36,0 W
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	0,670 A	58,5 W
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	0,670 A	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	0,670 A	58,5 W
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	0,670 A	58,5 W
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,670 A	58,5 W
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	0,340 A	15,0 W
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	0,340 A	15,0 W
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	0,335 A	15,0 W
91731400	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25	0,335 A	15,0 W
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	0,295 A	23,0 W
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	0,295 A	23,0 W
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,560 A	36,0 W
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,560 A	36 W
91739000	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	0,560 A	36,0 W
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	0,430 A	38,0 W
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	0,690 A	70,0 W
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	0,380 A	14,0 W

### Informazioni generali

## MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	LSF 4000 h specificato	LSF 6000 h specificato	LSF 8000 h specificato
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	99 %	99 %	99 %
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	97 %	96 %	95 %
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	99 %	99 %	99 %
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %

Order Code	Full Product Name	LSF 4000 h specificato	LSF 6000 h specificato	LSF 8000 h specificato
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	99 %	99 %	99 %
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	99 %	99 %	99 %
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	99 %	99 %	99 %
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
91731400	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25	99 %	99 %	99 %
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
91739000	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	99 %	99 %	99 %
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	97 %	96 %	95 %
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %

### Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori (Nom)
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	827	Bianca incandescente	2700 K	>80
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4100 K	>80

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori (Nom)
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	>80
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	865	Bianca fredda	6500 K	85
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	827	Bianca incandescente	2700 K	>80

## MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori (Nom)
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	>80
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	865	Bianca fredda	6500 K	80
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	827	Bianca incandescente	2700 K	>80
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	>80
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	840	Bianca neutra (CW)	4100 K	>80
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	865	Bianca fredda	6500 K	85
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	827	Bianca incandescente	2700 K	>80
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	>80
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	840	Bianca neutra (CW)	4100 K	>80
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	865	Bianca fredda	6500 K	85

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori (Nom)
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	827	Bianca incandescente	2700 K	>80
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	>80
91731400	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25	865	Bianca fredda	6500 K	>80
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	>80
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	>80
91739000	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	865	Bianca fredda	6500 K	>80
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	>80
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4100 K	>80
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	840	Bianca fredda	4000 K	85

### Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	75 lm/W	1350 lm	1350 lm

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	75 lm/W	1350 lm	1350 lm

## MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	75 lm/W	1350 lm	1350 lm
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	75 lm/W	1350 lm	1350 lm
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	68 lm/W	1300 lm	1300 lm
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	80 lm/W	2400 lm	2400 lm
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	80 lm/W	2400 lm	2400 lm
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	80 lm/W	2400 lm	2400 lm
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	76,7 lm/W	2300 lm	2300 lm
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	93 lm/W	3350 lm	3350 lm
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	93 lm/W	3350 lm	3350 lm
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	93 lm/W	3350 lm	3350 lm
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	93 lm/W	3350 lm	3350 lm
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	84 lm/W	3250 lm	3250 lm
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	90 lm/W	5240 lm	5240 lm
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	90 lm/W	5240 lm	5240 lm
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	90 lm/W	5240 lm	5240 lm

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	90 lm/W	5240 lm	5240 lm
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	81 lm/W	5000 lm	5000 lm
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	67 lm/W	1000 lm	1000 lm
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	67 lm/W	1000 lm	1000 lm
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	67 lm/W	1000 lm	1000 lm
91731400	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25	-	930 lm	930 lm
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	89 lm/W	2050 lm	2050 lm
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	89 lm/W	2050 lm	2050 lm
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	86 lm/W	3100 lm	3100 lm
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	86 lm/W	3100 lm	3100 lm
91739000	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	82 lm/W	2950 lm	2950 lm
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	88 lm/W	3350 lm	3350 lm
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	89 lm/W	6200 lm	6200 lm
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	63 lm/W	860 lm	860 lm

