



Reducerea ușoară a consumului de energie

MASTER TL-D Eco

Lampa MASTER TL-D Eco oferă același flux luminos ca și lampa MASTER TL-D Super 80, folosind însă mai puțină energie, mulțumită utilizării celei mai noi tehnologii cu fosfor și a unui conținut de gaz special. Zonele de aplicație sunt: școli, birouri, clădiri guvernamentale și medii pentru îngrijirea sănătății.

Beneficii

- Înlocuire extrem de simplă a sursei pentru o economie de energie de până la 10%
- Aduce instalațiile de iluminat în conformitate cu cele mai noi standarde de iluminat interior
- Eficiență relativ ridicată, atât inițial cât și pe parcursul duratei de funcționare, cu un flux luminos constant

Caracteristici

- Singura sursă fluorescentă T8 care economisește până la 10% energie în corpurile de iluminat existente
- Poate fi direct înlocuibilă cu sursele fluorescente care utilizează aparataj convențional electromagnetic sau electronic de înaltă frecvență pentru aplicațiile de interior
- Folosește cea mai nouă tehnologie cu fosfor și amestec special de gaze
- Luminozitate de calitate înaltă cu un indice bun de redare a culorilor (CRI>80)
- Flux luminos comparabil cu al altor surse TL-D Super 80
- Menținerea luminozității și durată de funcționare ca și în cazul surselor TL-D Super 80
- Fluxul luminos este reglabil

Cerere


- Aplicații de interior în birouri, instituții publice/ guvernamentale, școli, spitale, cu o temperatură ambientală de peste 20°C

MASTER TL-D Eco

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	82
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare	Randament luminos	
					corelată (nom.)	(nominal) (nom.)	Flux luminos
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	0,44	0,403	Alb cald (WW)	3000 K	82 lm/W	2.650 lm
26462640	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	82 lm/W	2.650 lm
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	0,313	0,337	Lumină naturală rece	6500 K	79 lm/W	2.550 lm
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	0,44	0,403	Alb cald (WW)	3000 K	89 lm/W	4.150 lm
26470140	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	89 lm/W	4.150 lm
26472540	MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25	0,313	0,337	Lumină naturală rece	6500 K	84 lm/W	3.925 lm
26861740	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	75 lm/W	1.100 lm

MASTER TL-D Eco

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă	
		(nom.)	Consum de curent
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	0,448 A	32,4 W
26462640	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25	0,448 A	32,4 W
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	0,448 A	32,4 W
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	0,700 A	49,8 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă	
		(nom.)	Consum de curent
26470140	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	0,700 A	49,8 W
26472540	MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25	0,700 A	49,8 W
26861740	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25	0,380 A	15,8 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	33 kWh
26462640	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25	33 kWh
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	33 kWh
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	50 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
26470140	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	50 kWh
26472540	MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25	50 kWh
26861740	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25	16 kWh

