



Farben wie im Tageslicht

MASTER TL-D Graphica

MASTER TL-D Graphica mit 26 mm Röhrendurchmesser hat eine exzellente Farbwiedergabe, wodurch sie sich hervorragend zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie eignet.

Vorteile

- Farben werden besonders realistisch wiedergegeben.
- Konform mit den Ansprüchen der grafischen Industrie (EN 12464)

Merkmale

- 1:1-Austausch gegen alle TL-D Leuchtstofflampen am KVG oder EVG
- Extrem hochwertige Farbwiedergabe
- Besonders akkurater Farbpunkt
- Verfügbar in zwei Lichtfarben

Anwendung


- Für den Einsatz in der grafischen Industrie, Druckindustrie, bei Fotografen und Agenturen

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

MASTER TL-D Graphica

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Allgemeine Informationen

Socket G13

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T8

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom) 1,7 mg

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (Nom)	Farbkoordinate Y (nom.)	Lichtfarbe	Ähnlichste			Lichtstrom
					Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (nom.)	
88850125	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 1SL/10	0,34	0,351	Tageslicht	5200 K	95	52,2 lm/W	960 lm
88852525	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10	0,313	0,337	Kühles Tageslicht	6500 K	96	51,6 lm/W	950 lm
88875425	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10	0,34	0,351	Tageslicht	5200 K	97	61,1 lm/W	3.640 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch	Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
88850125	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 1SL/10	0,360 A	18,4 W	88875425	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10	0,670 A	59,6 W
88852525	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10	0,360 A	18,4 W				

Genehmigung und Anwendung

MASTER TL-D Graphica

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
88850125	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 1SL/10	19 kWh
88852525	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10	19 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
88875425	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10	60 kWh

