



MASTER TL-D 90 DeLuxe

MASTER TL-D 90 De Luxe

Esta lámpara TL-D hace que los colores se vean sugerentes, intensos y mejorados de forma natural. Así pues es muy adecuada para aplicaciones en las que se necesita un elevado reconocimiento del color: salas de tratamiento y primeros auxilios en hospitales, salas de impresión, joyerías, dentistas, peluquerías, museos y tiendas


Beneficios

Características

Aplicaciones

Advertencias y seguridad

Plano de dimensiones



Product

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.) 2 mg

Controles y regulación

Regulable Sí

Información general

Base de casquillo G13

Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.) 20000 h

Fallos vida útil hasta 10% (nom.) 12000 h

Fallos vida útil hasta 50% (nom.) 15000 h

LSF 12.000h nominal 89 %

LSF 16.000h nominal 33 %

LSF 2.000h nominal 99 %

LSF 20.000h nominal 2 %

LSF 4.000h nominal 99 %

LSF 6.000h nominal 99 %

LSF 8.000h nominal 99 %

Datos técnicos de la luz

LLMF 12.000h nominal 92 %

LLMF 16.000h nominal 91 %

LLMF 2.000h nominal 96 %

LLMF 20.000h nominal 90 %

LLMF 4.000h nominal 95 %

LLMF 6.000h nominal 94 %

LLMF 8.000h nominal 93 %

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla T8

Temperatura

Temperatura de diseño (nom.) 25 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/ 1000 h	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
88839625	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10	22 kWh	B
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10	22 kWh	B
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	22 kWh	B
88860025	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10	43 kWh	A
88862425	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10	43 kWh	A
88871625	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10	68 kWh	A
88873025	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10	68 kWh	A

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
88839625	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10	0,360 A	18,0 W
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10	0,360 A	18,0 W
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	0,360 A	18,0 W
88860025	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10	0,440 A	36,0 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
88862425	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10	0,440 A	36,0 W
88871625	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10	0,670 A	58,5 W
88873025	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10	0,670 A	58,5 W

Datos técnicos de la luz (1/2)

MASTER TL-D 90 De Luxe

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de	Coordenada Y de	Código de color	Designación de color
		cromacidad (nom.)	cromacidad (nom.)		
88839625	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10	380	380	940	Blanco frío (CW)
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10	340	352	950	Luz natural
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	309	323	965	Luz Día Frío
88860025	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10	340	352	950	Luz natural

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de	Coordenada Y de	Código de color	Designación de color
		cromacidad (nom.)	cromacidad (nom.)		
88862425	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10	309	322	965	Luz Día Frío
88871625	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10	340	352	950	Luz natural
88873025	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10	309	323	965	Luz Día Frío

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura del color con	Índice de reproducción cromática -	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal)
		correlación (nom.)	IRC (nom.)	(nom.)	(nom.)	(nom.)
88839625	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10	4000 K	91	66,7 lm/W	1200 lm	1200 lm
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10	-	92	63,9 lm/W	1150 lm	1150 lm
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	6500 K	93	63,9 lm/W	1150 lm	1150 lm
88860025	MASTER TL-D 90	-	92	77,8 lm/W	2800 lm	2800 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del color con	Índice de reproducción cromática -	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal)
		correlación (nom.)	IRC (nom.)	(nom.)	(nom.)	(nom.)
	De Luxe 36W/950 1SL/10					
88862425	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10	6500 K	93	77,8 lm/W	2800 lm	2800 lm
88871625	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10	-	92	77,8 lm/W	4550 lm	4550 lm
88873025	MASTER TL-D 90 De Luxe	6500 K	93	77,8 lm/W	4550 lm	4550 lm

