MASTER TL-D 90 DeLuxe

MASTER TL-D 90 De Luxe

Esta lámpara TL-D hace que los colores se vean sugerentes, intensos y mejorados de forma natural. Así pues es muy adecuada para aplicaciones en las que se necesita un elevado reconocimiento del color: salas de tratamiento y primeros auxilios en hospitales, salas de impresión, joyerías, dentistas, peluquerías, museos y tiendas

Beneficios

- Muy buena reproducción del color, hace que los productos se vean más atractivos y que los colores se vean sugerentes, intensos y mejorados, como se ven con la luz natural
- Permite a los clientes respetar el estándar europeo para la iluminación de lugares de trabajo interiores (CEN 12464-1), sin invertir en nuevas luminarias

Características

- Recubrimiento fluorescente de alta calidad para mejorar la reproducción del color
- Uso de fósforos de tres bandas para una gran eficacia
- Intercambiable con las luminarias actuales para lámparas TL-D estándar
- Disponible en varias temperaturas de color

Aplicaciones

- Lugares en donde una buena reproducción cromática es crucial: tiendas (flores, moda, etc.), peluquerías, museos, hospitales, etc.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

MASTER TL-D 90 De Luxe

Versions

LPPR TL-D9HLm G13

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Información general	
Base del casquillo	G13
Datos técnicos de la luz	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	62,5 lm/W
Flujo luminoso	1.150 lm
Operativos y eléctricos	
Corriente de lámpara (nom.)	0,360 A
Consumo de energía	18,4 W
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	19 kWh
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (Nom)	Coordenada Y de cromacidad (Nom)	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (Nom)
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10	0,34	0,351	Luz natural	5200 K
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	0,313	0,337	Luz natural fría	6500 K

Datos técnicos de la luz (2/2)

MASTER TL-D 90 De Luxe

Order Code	Full Product Name	Índice de reproducción cromática (IRC)
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10	92

Order Code	Full Product Name	Índice de reproducción cromática (IRC)
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	93

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.