



Les couleurs au naturel

MASTER TL-D 90 De Luxe

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

Avantages

- Excellent rendu des couleurs, mettant en valeur les produits et faisant ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs telles qu'elles apparaissent sous la lumière du jour.
- Permet au client d'adopter des propriétés de rendu des couleurs améliorées, avec une baisse (quasi) nulle du niveau d'éclairage
- Permet aux clients (dans certains segments) de respecter la nouvelle norme européenne relative à l'éclairage des espaces de travail à l'intérieur (CEN 12464-1), sans devoir investir dans de nouveaux luminaires

Fonctions

- Couche de protection fluorescente de haute qualité, pour un meilleur rendu des couleurs
- Utilisation d'un mélange de poudrage fluorescent à trois bandes pour une efficacité élevée
- Remplacement dans les luminaires actuels des lampes TL-D standard
- Disponible en différentes déclinaisons de couleurs

Application

- Utilisée dans les applications où un bon rendu des couleurs est essentiel, comme les magasins (fleuristes, boutiques de mode, grands magasins, etc.), les salons de coiffure, les musées, les hôpitaux, etc.

MASTER TL-D 90 De Luxe

Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions



LPPR TL-D9HLM G13

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

