



Tôn lên màu sắc một cách tự nhiên

MASTER TL-D 90 De Luxe

Đèn TL-D mang đến ánh sáng dày, sâu, đẹp tự nhiên như ánh sáng ban ngày. Do đó rất phù hợp cho các trường hợp cần nhận diện màu chính xác: phòng cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, phòng in, trang sức, phóng khám nha, làm tóc, viện bảo tàng và cửa hiệu

Lợi ích

- Hoàn màu rất tốt, làm nổi bật nét hấp dẫn của sản phẩm và tạo ánh sáng dày, sâu, đẹp tự nhiên như ánh sáng ban ngày
- Khách hàng có thể chuyển đổi sáng các đặc tính hoàn màu tốt hơn mà (hầu như) không bị giảm độ sáng
- Với một số phân khúc nhất định, sản phẩm của Philips có thể giúp khách hàng tuân thủ tiêu chuẩn mới của Châu Âu về chiếu sáng không gian làm việc trong nhà (CEN 12464-1), mà không cần đầu tư các bộ đèn mới

Tính năng

- Lớp phủ huỳnh quang chất lượng cao, cải thiện độ hoàn màu
- Sử dụng phốt-pho ba dải tần cho hiệu suất cao
- Dùng được cho các bộ đèn TL-D tiêu chuẩn
- Có nhiều màu đa dạng

Ứng dụng

- Được sử dụng trong các trường hợp đòi hỏi độ hoàn màu tốt, chẳng hạn cửa hiệu (hoa, thời trang, bán lẻ, v.v.), làm tóc, viện bảo tàng, bệnh viện, v.v.

Cảnh báo và An toàn

- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.


MASTER TL-D 90 De Luxe

Phiên bản



LPPR TL-D9HLM G13

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

