



# Punaista, vihreää ja sinistä loistevalaistusta

## TL-D Colored

Tämä TL-D-lamppu (putken halkaisija on 26 mm) luo erikoistehosteita ja erilaisia tunnelmia tai auttaa kiinnittämään huomiota haluttuun kohteeseen käyttämällä punaista, vihreää, sinistä ja keltaista valoa. Staattisten värien lisäksi värejä sekoittamalla saadaan valkoista valoa. Loisteaineiden ansiosta tämä lamppu tarjoaa korkean valovirran. Lamppu sopii myymälöihin, näyttelytiloihin, kylttivalaistukseen ja viihdemyymälöihin.

### Hyödyt

- Valikoima viehättäviä värejä

### Ominaisuudet

- Punaisten ja keltaisten lamppujen loisteaineet on sekoitettu pigmenttiin, jonka ansiosta ei-toivotut aallonpituudet voidaan suodattaa pois
- Voidaan käyttää yhdessä perinteisen kuristimen tai elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Himmennys on mahdollista ohjauslaitteesta riippuen

### Käyttökohteet

- Väritehosteiden luomiseen näyttämövalaistuksessa, näyteikkunoissa, juhlavalaistuksessa, baareissa jne.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

# TL-D Colored

## Versions



### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### Yleistä tietoa

Kanta	G13
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h

### Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	T8
-------------------	----

### Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
-----------------------------	-------

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	Elohepeapitoisuus (Hg) (nim.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	E	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	E	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	E	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W	23 kWh	B	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	Elohepeapitoisuus (Hg) (nim.)
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	B	13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	B	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	A+	1,7 mg

## TL-D Colored

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	A+	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	A+	1,7 mg
72690240	TL-D Colored 18W 18W	23 kWh	C	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	C	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	C	13,0 mg

### Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

### Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	-
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	-
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	-
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	-
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	-
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	-

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	20000 h
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	20000 h
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	20000 h
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	-
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	-
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	-

### Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Värimerkki	LLMF 2 000 h, nimellinen	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	150	Punainen (HO)	95 %	25 lm	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	150	Punainen (HO)	85 %	55 lm	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	150	Punainen (HO)	98 %	75 lm	75 lm

## TL-D Colored

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Värimerkki	LLMF 2 000 h, nimellinen	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	160	Yellow	85 %	700 lm	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	160	Yellow	85 %	1580 lm	1580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	160	Yellow	80 %	2250 lm	2250 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	170	Vihreä (G)	90 %	1800 lm	1800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	170	Vihreä (G)	90 %	4300 lm	4300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	170	Vihreä (G)	90 %	6750 lm	6750 lm
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	180	Sininen (B)	85 %	400 lm	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	180	Sininen (B)	85 %	960 lm	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	180	Sininen (B)	95 %	1600 lm	1600 lm

