Éclairage fluorescent jaune, rouge, vert et bleu

TL-D Couleur

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

Avantages

- Choix de couleurs attrayantes

Fonctions

- Les poudres fluorescentes des lampes rouges et jaunes sont mélangées avec un pigment pour filtrer les longueurs d'onde non désirées
- Peut être utilisée avec un appareillage conventionnel ou électronique
- Possibilité de gradation en fonction de l'appareillage de contrôle

Application

- Pour des effets de couleurs dans l'éclairage de scène, festif, des vitrines de magasins, bars, salles de danse, etc.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

TL-D Couleur

Versions

LPPR TL-DCOL Blue G13

LPPR TL-DCOL Red G13

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Informations générales

Culot	G13

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	T8

TL-D Couleur

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Désignation de la couleur	Flux lumineux
8711500726902	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Bleu (B)	400 lm
8711500727541	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Bleu (B)	960 lm
8711500954510	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Bleu (B)	1.600 lm
8711500642981	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Vert (G)	1.800 lm
8711500643001	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Vert (G)	4.300 lm
8711500954497	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Vert (G)	6.750 lm

Order Code	Full Product Name	Désignation de la couleur	Flux lumineux
8711500726841	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Rouge (HO)	25 lm
8711500727480	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Rouge (HO)	55 lm
8711500954459	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Rouge (HO)	75 lm
8711500726872	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Jaune	700 lm
8711500727510	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Jaune	1.580 lm
8711500954473	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Jaune	2.250 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
8711500726902	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
8711500727541	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
8711500954510	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
8711500642981	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
8711500643001	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
8711500954497	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
8711500726841	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
8711500727480	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
8711500954459	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
8711500726872	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
8711500727510	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
8711500954473	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8711500726902	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
8711500727541	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
8711500954510	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
8711500642981	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
8711500643001	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
8711500954497	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8711500726841	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
8711500727480	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
8711500954459	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
8711500726872	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
8711500727510	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
8711500954473	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

TL-D Couleur

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2023, août 2 - Les données sont sujettes à changement