



Rode/groene/gele en blauwe fluorescentieverlichting.

TL-D gekleurd

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Voordelen

- Keuze uit aantrekkelijke kleuren

Kenmerken

- De fluorescentiepoeders van rode en gele lampen zijn gemengd met een pigment voor het uitfilteren van ongewenste golflengten.
- Kan worden gebruikt met conventioneel of elektronisch VSA.
- Afhankelijk van het regel-VSA is dimmen mogelijk.

Toepassing

- Voor kleureffecten in podiumverlichting, etalageverlichting, feestverlichting, bars, danszalen enz.

TL-D gekleurd

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



T8 G13 Yellow

T8 G13 Green

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Algemene informatie	
Lampvoet	G13
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Life To 50% Failures (Nom)	15000 h

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	T8

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h	Energy Efficiency Label (EEL)	Mercury (Hg) Content (Nom)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	E	13.0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	E	13.0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	E	13.0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	B	13.0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	B	13.0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	B	13.0 mg

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h	Energy Efficiency Label (EEL)	Mercury (Hg) Content (Nom)
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	A+	1,7 mg
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	A+	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	A+	1,7 mg
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	C	13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	C	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	C	13,0 mg

TL-D gekleurd

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp		Power
		Current (Nom)	Spanning (nom.)	(Rated) (Nom)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Lamp		Power
		Current (Nom)	Spanning (nom.)	(Rated) (Nom)
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Levensduur tot 50% uitval	
		voorverwarmd (nom.)	
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	-	
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	-	
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	-	
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	-	
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	-	
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	-	

Order Code	Full Product Name	Levensduur tot 50% uitval	
		voorverwarmd (nom.)	
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	20000 h	
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	20000 h	
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	20000 h	
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	-	
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	-	
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	-	

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Kleuraanduiding	LLMF 2000 uur gespec.	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	150	Rood (HO)	95 %	25 lm	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	150	Rood (HO)	85 %	55 lm	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	150	Rood (HO)	98 %	75 lm	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	160	Geel	85 %	700 lm	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	160	Geel	85 %	1580 lm	1580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	160	Geel	80 %	2250 lm	2250 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	170	Groen (G)	90 %	1800 lm	1800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	170	Groen (G)	90 %	4300 lm	4300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	170	Groen (G)	90 %	6750 lm	6750 lm
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	180	Blauw (B)	85 %	400 lm	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	180	Blauw (B)	85 %	960 lm	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	180	Blauw (B)	95 %	1600 lm	1600 lm

TL-D gekleurd

