



Iluminação fluorescente vermelha, verde e azul

TL-D Cor

Esta lâmpada TL-D (diâmetro do tubo de 26 mm) ajuda a criar atmosferas e efeitos especiais e a atrair a atenção através da utilização de luz vermelha, verde, azul e amarela. Além de utilizar as cores específicas, é igualmente possível misturar as cores para criar luz branca. Esta lâmpada oferece uma emissão de luz elevada, graças à utilização de pós básicos. As áreas de aplicação incluem lojas e salões de exposição, bares e restaurantes, zonas de demonstração, iluminação de sinais e lojas de entretenimento.

Benefícios

Características

Aplicação

Avisos e Segurança

TL-D Cor

Versions



Controles e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Informações gerais

Casquilho	G13
Vida útil até 10% de falhas (Nom.)	12000 h
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15000 h

Dados mecânicos e de revestimento

Forma da lâmpada	T8
------------------	----

Temperatura

Temperatura de projeto (Nom.)	25 °C
-------------------------------	-------

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Etiqueta de	
			Eficiência Energética (EEL)	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	B	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	B	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	A+	1,7 mg
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	C	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Etiqueta de	
			Eficiência Energética (EEL)	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	C	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	C	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	E	13,0 mg

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Potência
				(Nominal)
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Potência
				(Nominal)
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

TL-D Cor

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada		Potência
		(Nom.)	Tensão (Nom.)	(Nominal) (Nom.)
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada		Potência
		(Nom.)	Tensão (Nom.)	(Nominal) (Nom.)
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Vida útil até 50% de falhas pré-aquecimento (Nom.)
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	-
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	-
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	20000 h
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	-

Order Code	Full Product Name	Vida útil até 50% de falhas pré-aquecimento (Nom.)
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	-
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	-
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	-

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Designação da cor	LLMF 2000 h nominal	Fluxo luminoso (Nom.)	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	160	Yellow	85 %	700 lm	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	160	Yellow	85 %	1580 lm	1580 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	170	Green (G)	90 %	1800 lm	1800 lm
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	180	blue (B)	85 %	400 lm	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	180	blue (B)	85 %	960 lm	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	180	blue (B)	95 %	1600 lm	1600 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	150	Red (HO)	85 %	55 lm	55 lm

