



Gul, röd, grön och blå lysrörsbelysning

TL-D Colored

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.

Fördelar

Funktioner

Användning

Varning och Säkerhet

Versions



TL-D Colored

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Allmän information

Socket	G13
Livslängd vid 10 % lampbortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h

Mekanik och armaturhus

Lampform	T8
----------	----

Temperatur

Temperatur (nom)	25 °C
------------------	-------

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Energieffektivitetsetikett (EEL)	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	E	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	E	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	E	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	B	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	B	13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	B	13,0 mg
64298140	TL-D Colored	22 kWh	A+	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Energieffektivitetsetikett (EEL)	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)
64300140	18W Green 1SL/25	42 kWh	A+	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	A+	1,7 mg
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	C	13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	C	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	C	13,0 mg

Drift och elektricitet

TL-D Colored

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	-
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	-
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	-
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	-
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	-
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	-

Order Code	Full Product Name	Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	20000 h
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	20000 h
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	20000 h
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	-
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	-
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	-

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Färgbeteckning	LLMF-klassad 2 000 tim	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	150	Röd (HO)	95 %	25 lm	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	150	Röd (HO)	85 %	55 lm	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	150	Röd (HO)	98 %	75 lm	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	160	Yellow	85 %	700 lm	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	160	Yellow	85 %	1580 lm	1580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	160	Yellow	80 %	2250 lm	2250 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	170	Grön (G)	90 %	1800 lm	1800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	170	Grön (G)	90 %	4300 lm	4300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	170	Grön (G)	90 %	6750 lm	6750 lm
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	180	Blå (B)	85 %	400 lm	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	180	Blå (B)	85 %	960 lm	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	180	Blå (B)	95 %	1600 lm	1600 lm

